

Cable 3m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro

ID del Producto: USB3SAB3MRA



El cable USB 3.0 A a B de 3 metros y color negro, modelo USB3SAB3MRA, incluye un conector macho USB 'A' en ángulo derecho, lo cual permite conectar los periféricos USB 3.0 tipo 'B' a un PC, ordenador portátil o servidor, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso.

Los conectores USB 'A' en ángulo derecho permiten situar el cable contra cualquier pared u otra superficie, lo cual evita, como suele ser requisito, disponer de un espacio más grande para una conexión 'recta' entre el cable y el puerto USB.

Este cable de 3 metros, cuando se aprovecha al máximo sus características conformes a la norma para SuperSpeed USB 3.0 al utilizarlo en conjunto con un dispositivo y host USB 3.0, ofrece un ancho de banda de 5 Gbps.

Además, este cable USB 3.0 en ángulo derecho está fabricado con diseño STP ("Shielded Twisted Pair", pares [de cables] trenzados con blindaje), lo cual evita interferencias electromagnéticas y garantiza una transmisión fiable de los datos.

El cable USB3SAB3MRA USB 3.0 A a B está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con calidad y fiabilidad garantizadas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de un periférico SuperSpeed USB 3.0 tipo B (disco duro externo, lector de tarjeta, estación de conexión, captura de vídeo, etc.) con un ordenador de sobremesa, portátil o servidor con USB 3.0 disponible, incluso en zonas de difícil acceso y espacios estrechos

Características

- 1 conector USB 3.0 'A' en ángulo derecho (macho)
- 1 conector USB 3.0 'B' (macho)
- Diseñado y fabricado de acuerdo a las especificaciones SuperSpeed USB 3.0
- Fabricación de par trenzado blindado (STP) de alta calidad
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Conectores moldeados con alivio de tensión
- Retrocompatible con USB 2.0

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Par trenzado con blindaje global

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Conector B	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto con Orientación hacia la Derecha

Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.8 ft [3 m]
Ancho del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	4.1 oz [116 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [12 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.4 oz [124 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable (negro) SuperSpeed USB 3.0 (3 metro) en ángulo derecho A a B - M/M
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.