

USB 3.0ケーブル／5m／アクティブ／5Gbps／Type-A - Type-B／オス - オス／タイプA - B 周辺機器 プリンター
スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード

製品ID: USB3SAB5M



USB 3.2 Gen 1アクティブケーブル Type-A - Type-B (5m)。3mまでの接続制限がある通常のUSBケーブルとは異なり、このUSB 3.2 Gen 1準拠5Gbpsケーブル(通称USB 3.2 Gen 1ケーブル)では、コンピュータから5m離れた場所までUSB Type-B周辺機器を配置可能です。

ポータブルHDDや外付けビデオキャプチャデバイスなどのUSBデバイスを設置して、作業スペースを活用できます。標準USB 3.2 Gen 1ケーブルの3m制限を超えても信号損失を発生させないイコライジングチップを内蔵しています。

認証、レポート、互換性



用途

標準的なケーブルの3m制限を超えて、USBタイプBデバイス(HDDエンクロージャ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応コンピューターに接続

製品の特長

- ・ 標準的なUSB 3.2 Gen1ケーブルの長さを超えるように設計され、信号が自動的に再イコライズされて最大5mに接続
- ・ 当社の2年保証で信頼性を保証

ハードウェア

保証に関する方針

2 Years

	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
	チップセットID	VIA/VLI - VL210
性能		
	タイプおよび定格	USB 3.0 (5 Gbps)
コネクタ		
	コネクタA	1 - USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン]
	コネクタB	1 - USB 3.2 Type-B (9ピン、Gen1、5Gbps)
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	24/28 AWG
	ケーブル長	5 m [16.4 ft]
	製品縦	5.0 m [16.4 ft]
	製品横	16 mm [0.6 in]
	製品高さ	13.4 mm [0.5 in]
	製品重量	210.0 g [7.4 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
	パッケージ横	21.3 cm [8.4 in]
	パッケージ高さ	3.4 cm [1.3 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	260.0 g [9.2 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 5m USB 3.0 A - B アクティブケーブル - オス/オス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。