

30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A naar Micro B

Productcode: USB3SAUB1



De USB3SAUB1 30 cm lange SuperSpeed USB 3.0 kabel (A naar Micro B) biedt een duurzame, hoogwaardige verbinding die de volledige capaciteit van de USB 3.0 standaard benut.

De kabel heeft een hoogwaardige Shielded Twisted Pair (STP)-constructie, die elektromagnetische storingen helpt voorkomen en betrouwbare datacommunicatie garandeert; een snelle en gemakkelijke manier dus om een externe opslagoplossing aan te sluiten voor de throughput van max. 5 Gbps in combinatie met een USB 3.0 host en apparaat.

De 30 cm lange USB 3.0 A naar Micro B-kabel wordt gedekt door onze levenslange garantie voor gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit Micro USB 3.0 apparaten aan op een SuperSpeed USB 3.0 compatibele pc of laptop

Eigenschappen

- 1 USB 3.0 micro-B mannelijke connector
- Shielded Twisted Pair (STP)-ontwerp voorkomt elektromagnetische storingen (EMI)
- Ondersteunt USB 3.0 datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps

- Gegoten connectoren met trekontlasting
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- 1 USB 3.0 A mannelijke connector

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Blauw
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	12.0 in [30.5 cm]
Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	0.8 oz [23.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [9.0 mm]



Verzendgewicht (verpakt)	1.2 oz [33.0 g]
-----------------------------	-----------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	SuperSpeed USB 3.0 Kabel A naar Micro B
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

