Dual Monitor USB 3.0 Laptop Docking Station mit HDMI/DVI/VGA, 3x USB-A Hub, GbE, Audio, Universal Type-A Dock für Windows/macOS/ChromeOS - TAA Konform

Produkt-ID: USB3SDOCKHDV

Diese USB 3.0 Docking station kombiniert drei USB-3.0-Anschlüsse, Kopfhörer- und Mikrofon-Audioanschlüsse und einen Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45) zu einer einzigen Dockingstation für maximale Produktivität.

Diese universelle Laptop-Dockingstation bietet flexible und gebrauchsfertige Kombinationsmöglichkeiten für zwei Monitore und verfügt über HDMI-, DVI- und VGA-Monitorausgänge. Jeder Videoausgang unterstützt HD-Videoauflösung (max. 2048 x 1152) und HD-Videowiedergabe für eine ideale Lösung zur Erweiterung der Videofunktionalität Ihres Laptops.

Verfügbare Monitorkombinationen:

• HDMI und VGA

• HDMI und DVI

Der integrierte USB-Hub verfügt über drei USB-3.0-Anschlüsse für zusätzliche Peripheriegeräte wie externe Festplatten oder eine kabelgebundene Maus - als wären diese direkt mit Ihrem Laptop verbunden.

Der integrierte RJ45-Ethernet-Anschluss unterstützt Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s und ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbindung zu einem kabelgebundenen Netzwerk.

Die Laptop-Dockingstationen von StarTech.com ermöglichen Kosteneinsparungen und eine schnellere Bereitstellung mit nur einem einzigen Kabel.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Gemeinsame Arbeitsbereiche

• Hotdesks/Remote-Arbeitsplätze

• Verwandeln Sie einen Laptop in eine Desktop-Workstation

Merkmale

• UNIVERSELLE DUAL MONITOR DOCKING STATION: USB 3.0 Dockingstation mit HDMI, VGA und DVI Ausgängen für umfassende Bildschirmkompatibilität; unterstützt bis zu 1920x1080(HDMI), 1920x1200 (DVI-D) und 2048x1152 (VGA); diese USB 3 Dockingstation ist TAA Konform

• PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG: Diese Dockingstation für 2 Monitore bietet 3x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Kopfhörer und Mikrofonbuchse, Gigabit Ethernet RJ45 Port in einer einzigen Dockingstation; Direkter Anschluss an ältere VGA und DVI Monitore ohne Adapter

• VIELSEITIGES DESIGN: Das leistungsstarke Dock verfügt über ein schlankes Design, was ideal für Heim oder Büro ist; USB Dockingstation erweitert die Möglichkeiten Ihres Laptops; inklusive 0,9 m USB 3.2 Gen 1 Host Kabel

• UNIVERSELLE KOMPATIBILITÄT: Kompatibel mit Windows, macOS und ChromeOS, ermöglicht erweiterte Dual Displays auf Laptops, Chromebooks und MacBooks, die über USB-A Port verfügen, wie X1 Carbon, ThinkPad, Latitude, Precision, XPS 15, Spectre und ZBook

• CONNECTIVITY TOOLS: Optimieren Sie die Leistung und Sicherheit dieser universellen Dockingstation mit den mitgelieferten Dienstprogrammen MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout und Wi-Fi Auto Switch (zum Download verfügbar)

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

4K-Unterstützung	Nein
Schnellladeanschlüsse	Nein
Unterstützte Displays	2
Bustyp	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520 Realtek - RTL8211F

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Analogauflösungen	2048x1152 (VGA)
Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200 (DVI-D) 1920 x 1080 (HDMI) Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.
Audiospezifikationen	Der HDMI-Port unterstützt Audioausgabe
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) 1 - DVI-D (25-polig) 1 - HDMI (19-polig) 1 - RJ-45

		3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, Chrome v69+Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04, 24.04<br / >
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	USB 3.0-fähiges Computersystem mit verfügbarem USB 3.0-Port Displaygeräte mit HDMI (und entweder DVI-D oder VGA, falls duales Display gewünscht ist), z. B. Monitor, Projektor, HDTV usw., mit Kabeln Verfügbarer Netzanschluss
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1 A
	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	4 A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	B
	Stromverbrauch	20
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
	Produktlänge	12.0 in [30.4 cm]
	Produktbreite	7.0 in [17.8 cm]
	Produkthöhe	1.7 in [4.4 cm]
	Produktgewicht	10.4 oz [295.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	7.7 in [19.5 cm]
	Paketbreite	11.8 in [29.9 cm]
	Pakethöhe	2.7 in [6.9 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.9 lb [0.9 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Dockingstation
		1 - 90 cm USB 3.0-Kabel
		1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
		1 - Installations-CD
		1 - Anleitung
Garantieinformationen		
	Warranty	3 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.