

2 Port USB 3.0 (5Gbps) A Buchse Slotblech Adapter

Produkt-ID: USB3SPLATE



Das 2-Port-USB 3.2 Gen 1 A-Slotblech USB3SPLATE konvertiert die USB-Pole des USB 3.2 Gen 1-Hauptplatten-Headers in 2 standardmäßige USB 3.2 Gen 1 A-Ports. Das Blech kann an der Rückseite eines Computergehäuses montiert werden. So werden zwei USB 3.2 Gen 1 A-Buchsen zum einfachen Anschließen von USB-Peripheriegeräten hinzugefügt. Der USB 3.2 Gen 1-Standard unterstützt Übertragungsraten bis zu 5 GBit/S und bietet Konnektivität und Unterstützung für ältere USB 2.0- (480 MBit/s) und 1.1- (12 MBit/s)-Geräte.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- Fügen Sie ganz einfach zwei SuperSpeed USB 3.2 Gen1-Ports zu einem PC hinzu

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Typ der

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelummantelung		
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	Steckverbinder B	1 - IDC (20-polig, USB 3.0, Hauptplatinen-Header)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Blau
	Drahtstärke	28 AWG
	Kabellänge	1.6 ft [0.5 m]
	Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]
	Produktbreite	7.5 in [19.0 cm]
	Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
	Produktgewicht	2.3 oz [65.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	0.0 in [0.1 mm]
	Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
	Pakethöhe	8.7 in [22.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.5 oz [70.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 2-Port USB 3.0 A Slotblech-Adapter (Buchse)
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.