

2 Port USB 3.0 A Buchse Low Profile Slotblech Adapter

Produkt-ID: USB3SPLATELP



Das 2-Port-USB 3.0 A-Buchsen-Low-Profile-Slotblech USB3SPLATELP konvertiert die USB-Pole des USB 3.0-Hauptplatinen-Headers in 2 standardmäßige USB 3.0 A-Ports. Das Slotblech ist eine ideale Lösung für kompakte Computergehäuse. Es kann an der Rückblende eines Low Profile- oder Thin Client-Computergehäuses montiert werden und fügt zwei USB 3.0-Buchsen für einfache Verbindungen zu USB-Peripheriegeräten hinzu. Das USB3SPLATELP ist hervorragend für kompakte Computergehäuse geeignet. Der USB 3.0-Standard unterstützt Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s und bietet Konnektivität und Unterstützung für ältere USB 2.0- (480 MBit/s) und 1.1- (12 MBit/s)-Geräte.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie auf der Rückseite eines Low Profile- oder Thin Client-Desktop-PCs 2 USB 3.0 A-Buchsen hinzu, indem Sie einen internen USB 3.0-Hauptplatinen-Header erweitern
- Hervorragend geeignet für kompakte Computergehäuse

Merkmale

- Zwei externe SuperSpeed-USB 3.0 A-Buchsen

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Steckverbinder B	1 - IDC (20-polig, USB 3.0, Hauptplatinen-Header)

Physische Eigenschaften

Farbe	Blau
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	1.6 ft [0.5 m]
Produktlänge	19.7 in [500 mm]
Produktgewicht	2.3 oz [65 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.9 in [22.5 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
Pakethöhe	1.5 in [38 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.5 oz [70 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2-Port USB 3.0 A Low Profile-Slotblech-Adapter (Buchse)
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.