

Adaptateur de plaque femelle 2 ports USB 3.0 A à faible encombrement

N° de produit: USB3SPLATELP



L'adaptateur de plaque femelle USB 3.0 A 2 ports USB3SPLATELP à faible encombrement convertit les broches USB de l'adaptateur de la carte mère USB en 2 ports USB 3.0 standard de type A. Solution idéale pour les boîtiers d'ordinateur compacts, la plaque peut être fixée à l'arrière d'un ordinateur à faible encombrement ou client léger. Cet ajout de deux ports femelles USB 3.0 de type A simplifie la connexion à des périphériques USB. Le modèle USB3SPLATELP est parfait pour les boîtiers d'ordinateur compacts. La norme USB 3.0 prévoit des vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s et assure la connectivité et la prise en charge d'appareils USB 2.0 (480 Mb/s) et 1.1 (12 Mb/s) plus anciens.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez 2 ports femelles USB 3.0 de type A à l'arrière de votre PC à faible encombrement ou client léger, en prolongeant l'adaptateur de la carte mère USB 3.0 interne
- Parfait pour les boîtiers d'ordinateur compacts

Spécifications techniques

- Deux ports femelles USB 3.0-A Superspeed

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A	2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	1 - IDC (20 broches , USB 3.0 , carte mère)

Caractéristiques physiques

Couleur	Bleu
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	1.6 ft [0.5 m]
Longueur du produit	19.7 in [500 mm]
Poids du produit	2.3 oz [65 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	1.5 in [38 mm]
Poids brut	2.5 oz [70 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de plaque femelle 2 ports USB 3.0 A à faible encombrement
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis