

USB 3.0 auf SATA / IDE Festplatten Adapter/ Konverter

Produkt-ID: USB3SSATAIDE



Das USB 3.0-auf-IDE/SATA-Adapterkabel USB3SSATAIDE verbindet jede standardmäßige 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA- oder -IDE-Festplatte über einen verfügbaren USB 3.0-Port (abwärts kompatibel mit USB 2.0) mit einem Computer. Mit dem Adapter können Sie ein reines Laufwerk ohne Gehäuse anschließen und sparen so Zeit und Mühe.

Mit dem USB 3.0-SATA/IDE-Adapter können Sie ein reines Laufwerk ohne Laufwerkgehäuse oder HDD-Dock anschließen. Durch die LED-Anzeigen können Sie ganz einfach Status und Aktivität überwachen.

Das Adapterkabel ist für Windows®, Linux und Mac®-Computer geeignet und erfordert keine Software- oder Treiberinstallation. Eine echte Plug and Play-Lösung, mit der Sie kostengünstig einen externen Speicher hinzufügen oder Kompatibilitätsprobleme zwischen allen Festplatten und USB-fähigen Mainboards überwinden können, wenn letztere nicht mit SATA ausgestattet sind oder keinen Serial ATA-Port haben.

Das USB 3.0-auf-IDE/SATA-Adapterkabel USB3SSATAIDE wird mit universellen Adapter- oder Stromversorgungskabeln geliefert und bietet die zusätzliche Stromversorgung, die für das Anschließen von 3,5-Zoll- und 2,5-Zoll-Festplatten mit höherer Kapazität erforderlich ist.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Servicetechniker, die ältere Festplatten testen oder Daten von diesen abrufen müssen
- Techniker, die reisen und mit vielen verschiedenen Typen von Festplatten umgehen
- Schließen Sie 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Laufwerke an fast jeden Notebook oder Desktop-PC an.
- Ideal zum Testen und schnellen Wechseln von Laufwerken
- Einfacher Anschluss und Zugriff auf Daten auf einer 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Festplatte mit USB 3.0
- Rufen Sie Daten von einer Festplatte ab, ohne das Laufwerk intern anschließen zu müssen.

Merkmale

- **ÄUSSERST UNIVERSELL:** Dieser USB 3.0 auf SATA-IDE Adapter verfügt über integrierte Anschlüsse für 2,5 Zoll und 3,5 Zoll SATA Festplatten (HDDs), SATA Solid-State-Laufwerke (SSDs) und IDE Festplatten
- **KOMPAKTES DESIGN:** Dieses Festplatten Datentransfer Kabel hat eine kompakte und leichte Konstruktion, die perfekt in Laptop Tasche passt und somit ideal für Profis ist, die oft unterwegs sind
- **HOHE ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEITEN:** Für einen schnellen Zugriff auf externe Speicher unterstützt dieser Festplatten Transferkonverter Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s über USB 3.0 Anschluss
- **PLUG-AND-PLAY:** Dieser Adapter für SATA und IDE Laufwerke wurde mit Hinblick auf Komfort entwickelt und ist mit Hot-Swap Funktion und Plug-and-Play kompatibel
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser USB 3.0 zu SATA und IDE adapter für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	SATA & IDE
Bustyp	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Anzahl von Laufwerken	1

Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA & IDE
Chipset-ID	Innostor - IS611

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	4,8 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
RAID	Nein
ATAPI Support	Ja
MTBF	35.000 Stunden

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA)
	1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 HDD)
	1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)
	1 - SATA (7-polig, Daten)
	1 - SATA-Strom (15-polig)
Hostanschlüsse	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Abwärts kompatibel mit USB 1.1-Standard, aber nicht empfohlen wegen geringer Übertragungsrate.
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - USB-Link
--------------	--------------

1 - IDE Erkennung/Aktivität

1 - SATA Erkennung/Aktivität

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Ausgangsstrom	2A

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktlänge	34.2 in [87.0 cm]
Produktbreite	1.7 in [4.3 cm]
Produkthöhe	0.7 in [1.8 cm]
Produktgewicht	2.0 oz [58.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.5 in [21.6 cm]
Paketbreite	6.0 in [15.2 cm]
Pakethöhe	2.0 in [5.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	14.6 oz [414.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB 3.0-auf-SATA/IDE-Konverter
--------------------	------------------------------------

1 - SATA-Datenkabel

1 - Netzadapter-Breakout-Kabel

1 - Universeller Netzadapter (NA/JP, GB, EU, AU)

1 - Anleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.