

Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB rechtsgewinkelt - 1m

Produkt-ID: USBAUB1MRA



Dieses 0,05/0,25 mm²-Micro-USB-Kabel ist mit einem 0,25 mm²-Draht ausgestattet, um die gesamte Leistung zu bieten, die Sie zum schnelleren Laden Ihrer Mobilgeräte benötigen.

Zudem ist der rechtsgewinkelte Micro USB-Anschluss hervorragend für das Laden von Mobilgeräten in einem Fahrzeug oder für den Zugriff auf Ihr Mobilgerät, während dieses an ein Netzladegerät oder Computer angeschlossen ist, geeignet.

Verschiedene Telefone und Tablets benötigen unterschiedlich viel Strom für effizientes Laden. Während ein Telefon möglicherweise nur 1,0 A benötigt, braucht ein Tablet möglicherweise 2,4 A.

Dieses 0,05/0,25 mm²-Kabel wurde entwickelt, um Ihre Mobilgeräte mit voller Leistung zu versorgen, damit alle Geräte mit der erwarteten Geschwindigkeit geladen werden.

Ermöglicht dank des rechtsgewinkelten Micro USB-Anschlusses das Anschließen an schwer zugänglichen Anschlüssen und ist somit hervorragend zum Laden von Mobilgeräten in Fahrzeugen geeignet. Selbst wenn Sie Ihr Mobilgerät gerade laden, können Sie es nutzen, um SMS zu schreiben, zu arbeiten oder zu spielen, ohne dass das Kabel im Weg ist.

Der gewinkelte Stecker verhindert zudem ein Knicken des Kabels oder zu große Zuglast am Kabel beim Herstellen der Verbindung. Er ermöglicht eine natürlichere Passung am Anschlusspunkt und verhindert so unnötige Zuglast und Schäden am Kabel und am Geräteanschluss.

Ersetzen Sie das mit Ihrem Mobilgerät mitgelieferte Micro USB-Kabel, oder bewahren Sie eines als Ersatz zum Reisen auf, sodass Ihre Mobilgeräte auch unterwegs stets einsatzbereit sind.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Micro USB-Mobilgeräte
- Ersetzen Sie das mit dem Micro USB-Gerät mitgelieferte Kabel, oder führen Sie einfach ein Ersatzkabel auf Reisen mit

Merkmale

- Volle Ladeleistung für Ihre Micro USB-Mobilgeräte
- Schließen Sie Ihr Gerät selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	1 - USB Micro-B (5-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

	Feuchtigkeit	30%-75% RH
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Steckverbinderart	Gerade auf rechtsgewinkelt
	Drahtstärke	24/30 AWG
	Kabellänge	39.4 in [1000 mm]
	Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
	Produktbreite	0.0 in [0.1 cm]
	Produkthöhe	0.1 in [0.2 cm]
	Produktgewicht	1.0 oz [27.0 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	5.3 in [13.5 cm]
	Paketbreite	5.1 in [13.0 cm]
	Pakethöhe	0.5 in [1.3 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [30.0 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 1 m rechtsgewinkelt Micro-USB 2.0-Ladekabel für Tablets und Telefone
Garantieinformationen	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.