

USBマイクロB ケーブル 1m L型右向きMicro-B USB 2.0準拠 充電&同期用

製品ID: USBAUB1MRA



24 AWG ワイヤ使用の30/24 Micro-USBケーブル。モバイルデバイスをより高速に充電する上で十分な電力を提供します。

L型右向きのMicro-USB

コネクタは、自動車内での充電、壁コンセント用充電器やコンピュータに接続したまま端末を使用する場合に便利です。

スマートフォンやタブレットにより、効率的な充電に必要な電力が異なります。スマートフォンでは1.0Aで十分でも、タブレットでは2.4Aが必要な場合があります。

この 30/24 Micro-USBケーブルは、すべての端末を妥当なスピードで充電できる十分な電力を提供します。

右向きL字型のMicro-USBコネクタは、手の届きにくいポートにも差し込みやすく、自動車内にマウントするモバイル端末の充電に最適です。充電中でも、メールやゲームの操作、その他作業を行うことができ、ケーブルが邪魔になりません。

L字型のコネクタはまた、接続時にケーブルを変に曲げてしまったり、無理に引っ張られたりすることを防ぎます。接続ポイントに自然にフィットし、余分な負荷をかけずケーブルや端末ポートの損傷を防ぎます。

本製品は、モバイル端末付属品のMicro-USBケーブルの代用品として、または、外出時にいつでも端末を使用できるよう、携帯用のスペアとして使用することができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期
- ・ Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用

製品の特長

- ・ Micro-USBモバイルデバイスに充電用電力をフルに提供
- ・ 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスに接続可能
- ・ 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
性能		
	タイプおよび定格	USB 2.0 (480 Mbps)
コネクタ		
	コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	コネクタB	1 – Micro USB Type-B [5ピン]
環境条件		
	動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	保存温度	-10° C to 30° C (14° F to 86° F)
	湿度	30%-75% RH
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート – L型右向き
	ワイヤゲージ	24/30 AWG
	ケーブル長	1000 mm [39.4 in]
	製品縦	91.4 cm [36.0 in]
	製品横	0.1 cm [0.0 in]
	製品高さ	0.2 cm [0.1 in]
	製品重量	27.0 g [1.0 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1

パッケージ縦	13.5 cm [5.3 in]
パッケージ横	13.0 cm [5.1 in]
パッケージ高さ	1.3 cm [0.5 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	30.0 g [1.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – タブレット/スマートフォン用 L型右向きMicro-USB 2.0 充電ケーブル(1m)
---------	---

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。