

Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 2m

Produkt-ID: USBAUB2MLA



Dieses Micro-USB-Kabel ist mit einem 0,25 mm²-Draht ausgestattet, um die gesamte Leistung zu bieten, die Sie zum schnelleren Laden Ihrer Mobilgeräte benötigen.

Zudem ist der linksgewinkelte Micro USB-Anschluss hervorragend für das Laden von Mobilgeräten in einem Fahrzeug oder für den Zugriff auf Ihr Mobilgerät, während dieses an das Netzladegerät oder den Computer angeschlossen ist, geeignet.

Verschiedene Telefone und Tablets benötigen unterschiedlich viel Strom für effizientes Laden. Ein Telefon benötigt möglicherweise nur 1,0 A, während ein Tablet 2,4 A benötigt.

Dieses Micro USB-Kabel wurde entwickelt, um Ihre Mobilgeräte mit voller Leistung zu versorgen, damit alle Geräte mit der erwarteten Geschwindigkeit geladen werden.

Dank des linksgewinkelten Micro USB-Anschlusses kann das Kabel an schwer zugänglichen Anschlüssen angeschlossen werden und ist somit hervorragend zum Laden von Mobilgeräten in Fahrzeugen geeignet. Selbst wenn Sie Ihr Mobilgerät gerade laden, können Sie es nutzen, um SMS zu schreiben, zu arbeiten oder zu spielen, ohne dass das Kabel im Weg ist.

Der gewinkelte Stecker verhindert zudem ein Knicken des Kabels oder zu große Zuglast am Kabel beim Herstellen der Verbindung. Er ermöglicht eine natürlichere Passung am Anschlusspunkt und verhindert so unnötige Zuglast und Schäden am Kabel und am Geräteanschluss.

Laden Sie Ihre USB 2.0 Micro B-fähigen Telefone und Tablets mit voller Ladeleistung ohne höheren Zeitbedarf - selbst in einer Entfernung von 2 Metern vom Ladegerät.

Das lange Kabel überwindet Entfernungsbeschränkungen, so können Sie verbunden bleiben, wenn Sie im Sitzungssaal Notizen machen, im Hotel Ihre E-Mails bearbeiten oder im Café lesen.

Das USBAUB2MLA 2 Meter-Kabel wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Micro USB-Mobilgeräte
- Ersetzen Sie das mit dem Micro USB-Gerät mitgelieferte Kabel, oder führen Sie einfach ein Ersatzkabel auf Reisen mit

Merkmale

- Volle Ladeleistung für Ihre Micro USB-Mobilgeräte
- Schließen Sie Ihr Gerät selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Micro-B (5-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
--------------------	-------------------------------



Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Feuchtigkeit	30%-75% RH

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade auf linksgewinkelt
Drahtstärke	24/30 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.5 ft [2.0 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	1.5 oz [42.5 g]

Verpackungsin-
formationen

Paketmenge	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48.5 g]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten	2 m linksgewinkelt Micro-USB 2.0-Ladekabel für Tablets und Telefone
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

