

Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Links gewinkelt Micro-USB - 0,5m

Produkt-ID: USBAUB50CMLA



Mit 0,2mm² Draht bietet Ihnen dieses Micro-USB-Kabel den gesamten Strom, den Sie benötigen, um Ihre Mobilgeräte schneller aufzuladen. Das Kabel ist mit einem linksgewinkelten Micro-USB-Stecker versehen, sodass Sie es ausgezeichnet für den Ladevorgang Ihrer Mobilgeräte in einem Auto nutzen können. Auch der Zugriff auf Ihr Mobilgerät bleibt möglich, während es an ein Ladegerät im Auto oder am Computer angeschlossen ist.

Verschiedene Telefone und Tablets erfordern für einen effizienten Ladevorgang bestimmte Strommengen. Während ein Telefon mit nur 1,0 A an Strom auskommen kann, ist es möglich, dass ein Tablet 2,4 A benötigt.

Dieses Micro-USB-Kabel wurde entwickelt, um Ihren Mobilgeräten die vollständige Leistung zur Verfügung zu stellen, sodass Sie alle Ihre Geräte mit der erwarteten Geschwindigkeit laden können.

Dank des linksgewinkelten Micro-USB-Steckers können Sie Verbindungen mit Ports herstellen, die schwer zu erreichen sind, was perfekt für das Aufladen Ihrer im Auto befestigten Mobilgeräte ist. Während des Ladevorgangs können Sie Ihr Mobilgerät sogar für Textnachrichten, zum Arbeiten oder zum Spielen nutzen, ohne dass Ihnen das Kabel dabei im Weg ist.

Der gewinkelte Anschluss verhindert außerdem, dass sich das Kabel verdreht oder zu sehr spannt und dass deshalb keine Verbindung hergestellt werden kann. Es bietet eine bessere natürliche Passform am Anschlusspunkt und vermeidet so unnötige Belastungen und Schäden am Kabel und am Geräteanschluss.

Tauschen Sie das Micro-USB-Kabel aus, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde, oder bewahren Sie eines als Ersatzkabel für die Reise auf. Auf diese Weise sind alle Ihre Geräte stets einsatzbereit, während Sie unterwegs sind. Dank des kurzen Kabels mit einer Länge von 0,5 m ist dies eine ausgezeichnete Lösung für Verbindungen über kurze Distanz und mobile Anwendungen, z. B. beim Aufladen an einem mobilen Ladegerät, an öffentlichen Ladestationen oder an Ihrem Laptop.

Das 0,5 m-Kabel USBAUB50CMLA fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der

Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Micro USB-Mobilgeräte
- Ersetzen Sie das mit dem Micro USB-Gerät mitgelieferte Kabel, oder führen Sie einfach ein Ersatzkabel auf Reisen mit

Merkmale

- Volle Ladeleistung für Ihre Micro USB-Mobilgeräte
- Schließen Sie Ihr Gerät selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
- Mobiles Design passt gut in jede Tragetasche

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Micro-B (5-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)



Feuchtigkeit 30%-75% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade auf linksgewinkelt
Drahtstärke	24/30 AWG
Kabellänge	19.7 in [50 cm]
Produktlänge	19.2 in [48.8 cm]
Produktbreite	0.6 in [15.0 mm]
Produkthöhe	0.7 in [18.0 mm]
Produktgewicht	0.6 oz [18.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.8 oz [24.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Micro-USB-Kabel
--------------------	-----------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

