

Câble USB vers Micro USB coudé à angle droit de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir

N° de produit: USBAUB50CMRA



Ce câble Micro-USB comprend un fil de 0,25 mm² afin de fournir l'alimentation nécessaire pour charger plus rapidement vos appareils mobiles. Le câble comprend un connecteur Micro-USB coudé vers la droite, très pratique pour charger votre appareil mobile dans votre véhicule, ou pour accéder à votre appareil mobile lorsqu'il est connecté à un ordinateur ou un chargeur pour véhicule.

Certains téléphones et certaines tablettes nécessitent des puissances d'alimentation spécifiques afin de se charger efficacement. Si un téléphone nécessite par exemple une alimentation de 1,0 A, les besoins d'une tablette peuvent monter à 2,4 A.

Ce câble Micro-USB a été conçu pour fournir une alimentation optimale à vos appareils mobiles afin qu'ils se chargent le plus rapidement possible.

Le connecteur Micro-USB coudé vers la droite permet une connexion aux ports difficiles d'accès, idéale lorsque vous souhaitez charger vos appareils mobiles dans votre véhicule. Lorsque votre appareil mobile est en charge, vous pouvez l'utiliser pour envoyer des messages, travailler ou jouer, sans être gêné par le câble.

Le connecteur coudé empêche également les torsions du câble et de lui faire subir une tension excessive pour atteindre la prise. Il permet un positionnement plus naturel au point de connexion, ce qui empêche toute tension inutile et protège le câble et le port de l'appareil contre d'éventuelles détériorations.

Remplacez le câble Micro-USB fourni avec votre appareil mobile ou conservez l'un des deux comme câble de secours pendant vos voyages. Ainsi, vos appareils mobiles seront prêts à servir tout au long de votre trajet. La longueur du câble (50 cm) est parfaite pour les connexions de proximité et les applications portables, par exemple si vous chargez votre appareil avec un chargeur mobile, sur une station de charge publique ou sur votre ordinateur portable.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Micro-USB
- Remplacez le câble fourni avec votre appareil Micro-USB ou gardez-le comme câble de rechange pendant vos déplacements

Spécifications techniques

- Assurez la puissance de charge optimale de vos appareils mobiles Micro-USB
- Connectez-vous à votre appareil même dans les espaces réduits et difficiles d'accès
- Format compact qui convient à merveille à tous les étuis de transport

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Micro-B (5 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
-------------------------------	-------------------------------

Température de stockage -10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Humidité 30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit à angle droit
Calibre du fil	24/30 AWG
Longueur de câble	1.6 ft [0.5 m]
Longueur du produit	19.7 in [50.0 cm]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [8.0 mm]
Poids du produit	0.6 oz [17.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.8 in [12.3 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.6 in [1.6 cm]
Poids brut	1.2 oz [34.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble Micro-USB
-----------------------	---------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis