

スマホ充電用USBマイクロB ケーブル 0.5m L型右向きMicro-B(オス) – Type-A(オス)

製品ID: USBAUB50CMRA



Micro-USBケーブル (24

AWG)。フル充電パワーを提供し、モバイル端末を高速で充電します。L型右向きのMicro-USBコネクタを使用しており、自動車内での充電や、カーチャージャーやコンピュータに接続したままモバイル端末を使用する際に便利です。

効率的な充電に必要な電力は、端末によって異なります。スマートフォンの場合は1.0Aで十分でも、タブレットは2.4Aの電力が必要になることがあります。

このMicro-USBケーブルは、すべてのモバイル端末を適切なスピードで充電するためのパワーを提供します。

L型右向きのMicro-USBコネクタは手が届きにくい場所にあるポートに接続しやすく、モバイル端末を車載用途で使用する際に便利です。端末を充電中にメールやゲーム、その他作業をしてもケーブルが邪魔になりません。

L型のコネクタは、ケーブルが不自然に折れ曲がり接続しにくくなる状態を回避します。接続点に不自然な力がかからないため、ケーブルやデバイスポートに不要な負荷をかけて損傷することがありません。

このMicro-USBケーブルは、端末付属ケーブルの交換品として、あるいは、端末をいつでも使える状態に保てるよう、外出中に持ち歩くスペアとして便利です。50cmのケーブル長は、モバイル充電バンク、公共の場の充電ステーション、ノートパソコンとの接続など、携帯用に適しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期
- ・ Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用

製品の特長

- ・ Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供
- ・ 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
- ・ コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
性能		
	タイプおよび定格	USB 2.0 (480 Mbps)
コネクタ		
	コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	コネクタB	1 – Micro USB Type-B [5ピン]
環境条件		
	動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	保存温度	-10° C to 30° C (14° F to 86° F)
	湿度	30%-75% RH
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート – L型右向き
	ワイヤゲージ	24/30 AWG
	ケーブル長	0.5 m [1.6 ft]
	製品縦	50.0 cm [19.7 in]
	製品横	1.5 cm [0.6 in]
	製品高さ	8.0 mm [0.3 in]
	製品重量	17.0 g [0.6 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1

パッケージ縦	12.3 cm [4.8 in]
パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
パッケージ高さ	1.6 cm [0.6 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	34.0 g [1.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – Micro-USB ケーブル
---------	--------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。