

Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter

Produkt-ID: USBBT1EDR2



Der USB-auf-Klasse 1 Bluetooth-Adapter mit EDR USBBT1EDR2 ist ein sehr kleiner Adapter, mit dessen Hilfe Sie einem Computer über einen verfügbaren USB-Port Bluetooth-Funktionalität verleihen können. So können Sie Geräte drahtlos in bis zu 100 m Entfernung und mit minimalem Stromverbrauch verbinden. Der USB-Bluetooth-Adapter unterstützt die Bluetooth v2.1-Spezifikationen und Enhanced Data Rate (EDR) für Datenübertragungsraten bis zu 3 MBit/s. Dank der geringen Größe ist der Adapter bequem zu transportieren und fällt bei Anschluss am Computer kaum auf. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie Bluetooth-Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus oder Smartphones an Ihr Computersystem an
- Reduzieren Sie Kabelsalat durch Nutzung drahtloser Bluetooth-Geräte (wie Tastatur und Maus) statt herkömmlicher kabelgebundener Geräte
- Schließen Sie Peripheriegeräte an einem Remote-Standort/sicheren Standort drahtlos an einen Computer an
- Schließen Sie Peripheriegeräte in industriellen Umgebungen so an, dass der Computer außerhalb des Arbeitsbereichs aufgestellt werden kann

Merkmale

- Kompatibel mit Bluetooth v2.1 und EDR
- Klasse 1-Gerät mit 100 m Reichweite
- Ultra-kompakte Form
- Unterstützung für Enhanced Data Rate mit Datenübertragungsraten bis zu 3 MBit/s
- LED-Anzeigen für Betrieb/Standby

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Schnittstelle	USB 1.1
Antennenkonfiguration	Chip Antenna
Industrienormen	Bluetooth v2.1 + EDR
Chipset-ID	CSR - BC0401PC08

Leistung

Max. Datenübertragungsraten	3 Mbit/s
Frequenzbereich	100m (328ft)
Frequenz	2.4 GHz ISM
Modulation	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF	12.000 Stunden

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	Bluetooth Klasse 1.0

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
------------------------------	---



Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016

Mac OS® 10.6 - 10.9

Spezielle
Hinweise/Anfo
rderungen

System- und
Kabelanforderungen

Verfügbarer USB-Port

Anzeiger

LED-Anzeiger

Stromversorgung/Standby

Strom

Stromverbrauch

1W

Umwelt

Betriebstemperatur

-10°C to 50°C (14°F to 122°F)

Lagertemperatur

-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)

Feuchtigkeit

75% relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe

Schwarz

Gehäusotyp

Kunststoff

Produktlänge

0.9 in [22 mm]

Produktbreite

0.6 in [15 mm]

Produkthöhe

0.3 in [7 mm]

Produktgewicht

0.0 oz [1 g]

Verpackungsin
formationen

Paketmenge

1

Package Length

6.8 in [17.2 cm]

Package Width

5.6 in [14.2 cm]

Package Height

1.3 in [33 mm]



Versandgewicht
(Verpackung) 2.6 oz [75 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten USB-auf-Bluetooth-Adapter
Treiber-CD
Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

