

DVI to USB-C Video Capture Device - 1080p 60fps - TAA

Produkt-ID: USBC2DVCAPRO



This DVI to USB-C™ video capture device works as an external USB capture card to record high-definition DVI video to your USB-C, USB-A or Thunderbolt 3 computer. With an aluminum enclosure, this device is built strong for fixed-location or on-the-go capture. It offers a separate 3.5 mm audio input for accompanying audio or voice-overs, and a DVI} pass-through port for connecting a monitor to review the video as it's captured.

Ensures smooth integration with popular streaming and recording software through DirectShow support. Instantly stream your video source over the Internet using online services such as Twitch®.

With this DVI to USB video capture device, you can record meetings, presentations, conference calls and security footage, saving 1080p HD video at 60fps directly to your computer for easy editing and sharing.

With this DVI to USB 3.0 video capture device, you can record raw/lossless video using any third-party DirectShow™ compatible software, such as Open Broadcaster Software (OBS).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Record video for training and tutorial purposes
- Capture live video by connecting the camera directly to the device
- Live stream the connected video source over the internet

Merkmale

- **SOFTWARE FÜR WINDOWS UND MAC INKLUSIVE:** Die externe USB Erfassungskarte enthält intuitive Software für Windows und macOS; USB 3.0 Videoerfassungsgerät funktioniert mit jeder DirectShow-kompatiblen Software
- **1080P 60FPS USB C HD AUFNAHME:** Das DV zu USB-Videoaufnahmegerät sorgt für eine nahtlose Bildqualität mit USB 3.0 Bandbreite, sodass Sie 1080p-Videos mit 60 fps aufnehmen können
- **ALUMINIUMGEHÄUSE:** Nehmen Sie das robuste Aufnahmegerät mit, um Ihren Laptop in einen tragbaren DVI-Recorder zu verwandeln.
- **LIVE-STREAM:** Unter Windows können Sie Ihr Video über Twitch oder andere Videostreaming-Plattformen von Drittanbietern live im Internet übertragen
- **PRODUKT-ALARM:** Neue Streamcatcher Pro-Software (inkl. und zum Download) mit aktualisierter grafischer Benutzeroberfläche bietet jetzt die simultane Verbindung mehrerer Erfassungsgeräte; Streamcatcher Pro ist Windows 11 (Windows 8 und höher) kompatibel

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

AV-Eingang DVI

AV-Ausgang USB

Audio Ja

Industrienormen NTSC, PAL-M, PAL-60, PA

Video Encoding: MPEG4/H.264

DirectShow Compatible

Chipset-ID Mstar - MST3363CNK-170

Leistung

Max. 1920 x 1080 60 FPS

Analogauflösungen		
Max. Digitalauflösungen	1920 x 1080 60 FPS	
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600	
Breitbild unterstützt	Ja	
Audiospezifikationen	2-channel stereo audio	
MTBF	504,825 Hours	
Software		
Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 MacOS® 10.11 bis 10.14	
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
Hinweis	This video capture device requires a USB 3.0 port (or higher). The video capture device does not work with USB 2.0 ports (or lower). The capture software included for macOS does not support video streaming	
Strom		
Stromversorgung	USB-betrieben	
Umgebungsbedingungen		
Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
Lagertemperatur	-5°C to 40°C (23°F to 105°F)	
Feuchtigkeit	20% to 80% (non-condensing)	
Physische Eigenschaften		
Farbe	Black & Gray	
Produktlänge	3.6 in [92 mm]	
Produktbreite	2.3 in [5.8 cm]	

Produkthöhe	1.1 in [2.8 cm]
Produktgewicht	3.1 oz [88 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.2 in [23.3 cm]
Paketbreite	6.1 in [15.6 cm]
Pakethöhe	2.3 in [5.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.2 lb [0.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB 3.0 capture device for DVI video
	1 - 6ft [2m] USB-C to USB-B Cable
	1 - 3.3 ft [1 m] USB-A to USB-B cable
	1 - 3.3 ft [1 m] DVI cable

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.