

1:5 Standalone USB 2.0 Stick Duplizierer und Eraser - Flash Drive Kopierer

Produkt-ID: USBDUP15



Mit der 1:5-USB-Speicherlaufwerk-Kopier- und Löschstation USBDUP15 können Sie ohne Anschluss an einen Hostcomputer ganz schnell bis zu fünf Sicherungen eines einzelnen USB-Speicherlaufwerks erstellen oder sicher bis zu fünf Speicherlaufwerke löschen.

Dank der kompakten Größe und des geringen Gewichts und des eigenständigen Betriebs ohne Hostcomputer kann die Speicherlaufwerk-Kopierstation und -löschstation überall mitgeführt werden, nimmt wenig Platz ein und ist hervorragend für Reisen geeignet. Ideal für die Verteilung von Software und Marketinginhalten im Büro und unterwegs.

Dank leicht lesbarem LCD-Display und intuitivem Vier-Tasten-Menübetrieb gewährleistet die USBDUP15 eine problemlose Einrichtung und Steuerung. Das Menü ermöglicht Drucktastenzugriff auf viele wertvolle Funktionen, die eine einfache Aufgabenverwaltung gewährleistet, z. B.: Kapazitäts- und Geschwindigkeitsprüfung, Kopieren und Vergleichen, Asynchrones Kopieren usw. Es bietet erfahrenen Benutzern auch vielfältige fortschrittliche Optionen.

Dieses vielseitige Geräte ist sowohl eine Festplattenkopierstation als auch -löschstation in einem Gerät und bietet zwei Kopiermodi (Datei und Systemkopie/Volle Kopie) mit bis zu 1,5 GB/m im Vollkopiermodus. Es bietet drei Löschmodi (Schnelles Löschen/Volles Löschen/DoD-Löschen), sodass Sie die beste Lösung für Ihre Anwendung auswählen können.

Die USBDUP15 ist TAA-konform und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger technischer Unterstützung geliefert. Hinweis: Die USB-Speicherlaufwerk-Kopierstation USBDUP15 unterstützt das Kopieren/Cloning auf SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-Medien über einen USB-Multimedia-Kartenleser (separat erhältlich) und auf Festplatten und Solid State-Laufwerken über eine Festplatten-Dockingstation oder ein USB-Gehäuse (separat erhältlich).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Aktualisierung und Verteilung von Software und Betriebssystem
- Kopieren und Verteilen von Marketingmaterialien
- Kopieren und Verteilen von Rich Media
- Schnelle Sicherung von USB-Speicherlaufwerken ohne Hostcomputer
- Erstellen Sie exakte Kopien von einem USB-Speicherlaufwerk in den Bereichen Strafverfolgung und Forensik
- Gründliches Löschen von Daten von einem Flash-Laufwerk für zusätzliche Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl
- Bereinigen und Vorbereiten von USB-Laufwerken zur Wiederverwendung
- Testen und Bewerten von USB-Laufwerken

Merkmale

- Unterstützt USB 3.0/2.0/1.1-Speicherlaufwerke
- Eigenständiges 1:5-Kopieren mit 2 Kopiermodi
- Löschen Sie bis zu 5 USB-Speichergeräte mit Single Pass- und Multi Pass-Überschreiben/DoD-Löschen
- High Speed-Kopieren mit bis zu 1,5 GB pro Minute
- Kompaktes Leichtbaudesign
- TAA-konform
- Integriertes LCD-Display
- Überprüfung der Laufwerkkapazität, Qualität und Geschwindigkeit dank intuitiver Aufgabenverwaltung
- Unterstützt sowohl asynchrone als synchrone Kopiermodi für schnelle Batch-Wechsel mit 64 MB internem Speicher

Prominence

Garantiebestimmung 2 Years

n

Description CDW 75 - StarTech.com Standalone 1:5 USB Flash Drive Duplicator /
1st Line Copier and Eraser

Hardware

Bustyp	USB 2.0
Anzahl von Laufwerken	6
Laufwerktyp	USB Flash-Laufwerk
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Größe des Zwischenspeichers	64 MB

Leistung

Löschmodi	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
	3-Pass Overwrite
Duplication Modes	System and File
	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	1.5GBpm
MTBF	176 549 Stunden

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
------------------------	------------------------------

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Für die Duplizierung muss das Ziellaufwerk dieselbe oder eine höhere Kapazität als das Quelllaufwerk haben.
--------------------------------	---



Unterstützt das Kopieren/Cloning auf SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-Medien über einen USB-Multimedia-Kartenleser (separat erhältlich) und auf Festplatten und Solid State-Laufwerken über eine Festplatten-Dockingstation oder ein USB-Gehäuse (separat erhältlich)

Anzeiger

LED-Anzeiger	Grün (Aktivität/erfolgreiche Kopie)
	Rot (Fehler)

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	H
Stromverbrauch	10

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Lagertemperatur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Feuchtigkeit	5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyyp	Kunststoff
Produktlänge	6.6 in [16.7 cm]
Produktbreite	4.7 in [12 cm]
Produkthöhe	1.0 in [25 mm]



Produktgewicht 11.2 oz [318 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 9.1 in [23.1 cm]

Package Width 7.1 in [18 cm]

Package Height 3.2 in [82 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 26.2 oz [742 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten Kopierstation

Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

