

## 3m USB / DVI / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル

製品ID: USBDVI4N1A10



DVIビデオ、USBマウス／キーボード、3.5mm オーディオ&マイクを一本で接続するKVMケーブル(3m)。

### この4-in-1

KVMケーブルを使用し、HD出力用に設定された2台のパソコンとUSB対応周辺機器を接続することができます。DVI対応USB KVMスイッチでの使用に最適な、便利で費用対効果に優れたソリューションです。

### 対応製品:

互換性のあるStarTech.com KVM製品については、別売アクセサリのセクションでご確認下さい。

Atenモデル(CS1642、CS1644、CS1784、CS1782、CS1762、CS1764)

Avocentモデル(2SVDVI10-001、4SVDVI10-001、SC4UAD、SC420、SC440、SC540)

Belkinモデル(F1DN102D、F1DN104D、F1DD102L、F1DD104L)

Cables to goモデル(52047、52048)

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・パソコンとDVI + USB KVMスイッチを接続。オーディオ&マイク対応

## 製品の特長

- ・4台の周辺機器のケーブルを1本に統合

- ・最大解像度1920x1200に対応
- ・DVI-D およびUSB 2.0仕様のすべてを満足し、規定仕様以上の性能を提供

#### コネクタ

| 保証に関する方針 | Lifetime                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| コネクタA    | 2 – 3.5mmステレオミニ(3極)<br>1 – DVI-I [29ピン]<br>1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) |
| コネクタB    | 2 – 3.5mmステレオミニ(3極)<br>1 – DVI-I [29ピン]<br>1 – USB B [4ピン]                     |

#### 物理的特徴

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 色     | ブラック            |
| ケーブル長 | 3.0 m [10.0 ft] |
| 製品縦   | 3.0 m [10.0 ft] |
| 製品重量  | 759 g [26.8 oz] |

#### パッケージ情報

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| パッケージ数量        | 1                 |
| パッケージ縦         | 28.3 cm [11.1 in] |
| パッケージ横         | 22.9 cm [9.0 in]  |
| パッケージ高さ        | 6.2 cm [2.4 in]   |
| 工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.8 kg [1.7 lb]   |

#### 箱に含まれているもの

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| パッケージ内容 | 1 – 3m 4-in-1 KVMケーブル |
|---------|-----------------------|

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。