

1.8m USB / DVI / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル

製品ID: USBDVI4N1A6



DVIビデオ、USBマウス／キーボード、3.5mm オーディオ&マイクを一本で接続するKVMケーブル(1.8m)。

この4-in-1

KVMケーブルを使用し、HD出力用に設定された2台のパソコンとUSB対応周辺機器を接続することができます。DVI対応USB KVMスイッチでの使用に最適な、便利で費用対効果に優れたソリューションです。

対応製品:

互換性のあるStarTech.com KVM製品については、別売アクセサリのセクションでご確認下さい。

Atenモデル(CS1642、CS1644、CS1784、CS1782、CS1762、CS1764)

Avocentモデル(2SVDVI10-001、4SVDVI10-001、SC4UAD、SC420、SC440、SC540)

Belkinモデル(F1DN102D、F1DN104D、F1DD102L、F1DD104L)

Cables to goモデル(52047、52048)

認証、レポート、互換性



用途

- ・パソコンとDVI + USB KVMスイッチを接続。オーディオ&マイク対応

製品の特長

- ・4台の周辺機器のケーブルを1本に統合

- ・最大解像度2560x1600のデュアルリンクDVIに対応
- ・DVI-D およびUSB 2.0仕様のすべてを満足し、規定仕様以上の性能を提供

性能

保証に関する方針	Lifetime
最大デジタル解像度	2560x1600 デュアルリンク DVI

コネクタ

コネクタA	2 – 3.5mmステレオミニ(3極) 1 – DVI-I [29ピン] 1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	2 – 3.5mmステレオミニ(3極) 1 – DVI-I [29ピン] 1 – USB B [4ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
製品縦	1.8 m [6.0 ft]
製品横	1.5 cm [0.6 in]
製品高さ	1.0 cm [0.4 in]
製品重量	0.5 kg [1.1 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	29.9 cm [11.8 in]
パッケージ横	20.9 cm [8.2 in]
パッケージ高さ	5.2 cm [2.0 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.5 kg [1.2 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – オーディオ対応 1.8m 4-in-1 USB DVI KVMケーブル
---------	---

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。