

## 1m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス

製品ID: USBEXTPAA1MW



USB 2.0対応延長ケーブル(A – A ホワイト)。USB-AオスコネクタとUSB-Aメスコネクタが各1本ついており、USB 2.0対応デバイスの接続距離を最長1m延長します。周辺機器をより便利な場所に配置したり、USBポート周りに余裕を持たせることができます。

薄型USBモールドコネクタを使用しており、狭い場所でも簡単に配線できる延長ケーブルです。

この高品質USB 2.0延長ケーブルは、優れた耐久性を実現するよう設計・製造されています。

### 認証、レポート、互換性



### 用途

- ・ 最長1mの接続距離でUSB 2.0対応周辺機器を便利な場所に配置するUSB 2.0 A-Aケーブル

### 製品の特長

- ・ 1 x USB-Aオスコネクタ
- ・ 1 x USB-Aメスコネクタ
- ・ 応力緩和機能対応USB 2.0薄型モールドコネクタ
- ・ オールホワイト構造
- ・ 最大480 Mbpsの高速データ転送対応

## ハードウェア

|            |            |
|------------|------------|
| 保証に関する方針   | Lifetime   |
| コネクタメッキ    | ニッケル       |
| ジャケットケーブル型 | ポリ塩化ビニル    |
| ケーブル遮蔽タイプ  | アルミ箔とドレイン線 |

## 性能

|          |                    |
|----------|--------------------|
| タイプおよび定格 | USB 2.0 (480 Mbps) |
|----------|--------------------|

## コネクタ

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| コネクタA | 1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) |
| コネクタB | 1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) |

## 環境条件

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 動作温度 | -20° C to 60° C (-4° F to 140° F) |
| 保存温度 | -10° C to 30° C (14° F to 86° F)  |
| 湿度   | 30%-75% RH                        |

## 物理的特徴

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 色       | ホワイト            |
| コネクタタイプ | ストレート           |
| ワイヤゲージ  | 24/28 AWG       |
| ケーブル長   | 1 m [3.3 ft]    |
| 製品縦     | 1.0 m [3.3 ft]  |
| 製品横     | 1.2 cm [0.5 in] |
| 製品高さ    | 0.8 cm [0.3 in] |
| 製品重量    | 19.3 g [0.7 oz] |

## パッケージ情報

|                |                  |
|----------------|------------------|
| パッケージ数量        | 1                |
| パッケージ縦         | 13.6 cm [5.4 in] |
| パッケージ横         | 12.7 cm [5.0 in] |
| パッケージ高さ        | 1.2 cm [0.5 in]  |
| 工場出荷時(パッケージ)重量 | 30.0 g [1.1 oz]  |

## 箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - 1m USB延長コードA-A オス/メス ホワイト

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。