

USB 2.0延長ケーブル 3m ホワイト Type-A(オス) – Type-A(メス)

製品ID: USBEXTPAA3MW



USB 2.0対応延長コード(A-A ホワイト)。USB-AオスコネクタとUSB-Aメスコネクタが各1本ついており、USB 2.0対応デバイスの接続距離を最長3m延長します。周辺機器をより便利な場所に配置したり、USBポート周りに余裕を持たせることができます。

薄型USBモールドコネクタを使用しており、接続が簡単で狭い場所でも配線が簡単にできる延長ケーブルです。

この高品質USB 2.0延長ケーブルは、優れた耐久性を実現するよう設計・製造されています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 最長3mの接続距離でUSB 2.0対応周辺機器を便利な場所に配置するUSB 2.0 A-Aケーブル

製品の特長

- ・ 1 x USB-Aオスコネクタ
- ・ 1 x USB-Aメスコネクタ
- ・ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ
- ・ オールホワイト構造
- ・ 最大480 Mbpsの高速データ転送対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	アルミ箔とドレイン線

性能

タイプおよび定格	USB 2.0 (480 Mbps)
----------	--------------------

コネクタ

コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

環境条件

動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
保存温度	-10° C to 30° C (14° F to 86° F)
湿度	30%-75% RH

物理的特徴

色	ホワイト
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24/28 AWG
ケーブル長	3 m [9.8 ft]
製品縦	3.0 m [9.8 ft]
製品横	1.7 cm [0.7 in]
製品高さ	0.9 cm [0.4 in]
製品重量	54.0 g [1.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	14.0 cm [5.5 in]
パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	2.0 cm [0.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	60.0 g [2.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 3m USB延長コードA - A オス/メス ホワイト
---------	---------------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。