

Chargeur Voiture Lightning avec Câble Spiralé - Chargeur Iphone 1m - Double Chargeur USB pour Telephones et Tablettes pour la Voiture - Chargeur Auto Blanc de 12W

Nº de produit: USBLT2PCARW2



Vous faites du covoiturage pour vous rendre au travail et devez tirer à pile ou face pour savoir qui aura le droit de charger sa tablette sur le chemin du bureau ? Avez-vous besoin de charger votre tablette et votre téléphone en même temps, afin qu'ils soient tous deux prêts à l'emploi au moment où vous arrivez à destination ?

Quelle que soit votre situation, ce chargeur de voiture à double port offre une solution à haute puissance pour charger deux appareils mobiles simultanément, pendant que vous êtes sur la route.

Chargez n'importe quel appareil mobile Lightning, y compris votre iPad ou votre iPhone, à l'aide de cet adaptateur USB pratique à 2 ports. Réduisez les enchevêtrements et gardez votre véhicule bien rangé grâce au câble USB Lightning intégré.

En plus de l'appareil Apple, vous pouvez également charger des appareils mobiles USB-C ou Micro-USB, tels qu'un smartphone Android, une tablette Samsung ou un GPS, à l'aide d'un câble approprié (câble Lightning inclus. Tous les autres câbles sont vendus séparément).

Chaque port de charge fournit une puissance de 2,1A pour vous assurer que vous avez assez de puissance pour tout charger, du téléphone à la tablette. Que vous chargez deux tablettes en même temps, ou que vous chargez un téléphone et une tablette, vous pouvez être sûr que tous vos appareils mobiles sont prêts quand vous en avez besoin.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CHARGEUR DE VOITURE POUR 2 APPAREILS** : Chargez 2 appareils tels que les iPhones Pro/Max/Mini/XR jusqu'à l'iPhone 14/iPads/smartphones/tablettes; Le câble spiralé intégré de 1 m offre un environnement propre et sans enchevêtrement dans le véhicule
- **CHARGEMENT HAUTE PUISSANCE** : Chargeur USB pour voiture fournit jusqu'à 2,1A pour chaque port, permet de charger simultanément 2 appareils exigeants à haute puissance. Chargez des appareils Android avec le câble approprié et Iphone avec le câble Lightning
- **CONSTRUCTION DURABLE** : Le chargeur est doté d'un câble spiralé flexible qui revient toujours à sa position initiale, même après une utilisation prolongée. Un mécanisme de verrouillage intégré empêche le chargeur de glisser hors du port de l'allume-cigare
- **APPAREILS COMPATIBLES** : Cet adaptateur de chargeur USB pour voiture est compatible avec les iPhones Pro/Max/Mini/XR jusqu'à l'iPhone 14, l'iPad Air, l'iPad mini et l'iPhone
- **CARACTÉRISTIQUES** : Câble de 1 m; Couleur : Blanc; Câble : Enroulé; Connecteurs : USB-A et Lightning; Certifié MFI ; Performance : 2.1A par port (2.4A, 5V total); Câble de charge de téléphone de voiture; S'adapte à une prise d'alimentation de voiture

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Allume-cigarette automobile (12 V AUX)

Connecteur B 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches)

Alimentation

Tension d'entrée 12 ~ 24 DC

Courant d'entrée 3 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 4.2 A

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 40°C

Température de stockage -25°C to 70°C

Humidité 8 % à 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur Blanc

Style de connecteur Droit

Longueur de câble 39.4 in [100 cm]

Longueur du produit 3.3 ft [1.0 m]

Largeur du produit 1.4 in [3.5 cm]

Hauteur du produit 1.2 in [3.0 cm]

Poids du produit 2.5 oz [70.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 5.0 in [12.8 cm]

Largeur du Paquet 5.2 in [13.2 cm]

Hauteur du Paquet 1.5 in [3.9 cm]

Poids brut 3.7 oz [106.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Chargeur de voiture USB

1 - Insertion de produit

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

