

USB Autolader met 1m Lightning Spiraalkabel, 12W, Wit, 2 Port USB Tablet en Telefoon Oplader, Dubbele USB Car Charger, iPhone/iPad Autolader, USB Snellader Auto

Productcode: USBLT2PCARW2



Deze dual-port autolader biedt de ideale oplossing voor het gelijktijdig opladen van twee mobiele apparaten in de wagen.

Met deze handige 2-Port USB-adapter kan u elk Lightning apparaat opladen, inclusief uw iPad of iPhone. De ingebouwde Lightning spiraalkabel vermijdt een kabelwarboel in de auto.

Naast het Apple apparaat kun je met een geschikte kabel ook ander mobiele USB-C of Micro-USB apparaten opladen, zoals een Android-smartphone, Samsung-tablet of gps (Lightning-kabel inbegrepen. Alle andere kabels zijn afzonderlijk verkrijgbaar).

Elke oplaadpoort levert 2,1A stroom, zodat u genoeg stroom beschikbaar hebt om zowel een telefoon als een tablet op te laden. Of u nu twee tablets tegelijk oplaadt, of een telefoon en een tablet, u kunt er zeker van zijn dat al uw mobiele apparaten steeds klaar zijn voor gebruik.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **AUTOLADER VOOR 2 APPARATEN:** Laad twee mobiele apparaten tegelijkertijd op zoals iPhones Pro/Max/Mini/XR tot iPhone 14, iPads, smartphones en tablets; De ingebouwde spiraalkabel van 1m zorgt voor een nette wagen zonder kabelwarboel;
- **HIGH POWER CHARGING:** De USB car charger levert tot 2,1A per poort, zodat u twee high-power apparaten zoals tablets tegelijk kunt opladen. Gebruik een geschikte kabel om Android-apparaten op te laden en de ingebouwde Lightning kabel voor Apple apparaten
- **DUURZAME BOUW:** De draagbare lader heeft een flexibele spiraalkabel die steeds terug volledig oprolt, zelfs na langdurig gebruik; Ingebouwd vergrendelingsmechanisme zorgt ervoor dat de lader stevig in de aanstekeraansluiting blijft steken
- **COMPATIBEL APPARATUUR:** Deze USB auto oplaadadapter is compatibel met iPhones Pro/Max/Mini/XR tot iPhone 14, iPad Air, iPad mini
- **SPECS:** 1m Ingebouwde Kabel; Kleur: Wit; Kabel Type: Spiraal; Connectors: USB-A & Lightning; MFI Gecertificeerd; Prestaties: 2.1A per poort (2.4A, 5V totaal); Telefoon Laadkabel voor in de Wagen; Past in een standaard voedingsaansluiting in de auto

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - Sigarettenaansteker auto (12V AUX)
Connector B	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - Apple Lightning-connector (8-polig)

Voeding

Ingangsspanning	12 ~ 24 DC
Ingangsstroom	3 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	4.2 A

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C
---------------------	-------------

	Opslagtemperatuur	-25°C to 70°C
	Vochtigheid	8% tot 90%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Wit
	Stijl connector	Recht
	Kabellengte	39.4 in [100 cm]
	Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
	Breedte product	1.4 in [3.5 cm]
	Hoogte product	1.2 in [3.0 cm]
	Gewicht product	2.5 oz [70.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.0 in [12.8 cm]
	Package Width	5.2 in [13.2 cm]
	Package Height	1.5 in [3.9 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.7 oz [106.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB Autolader
		1 - Productfolder
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.