

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß

Produkt-ID: USBLT2PCARW



Sind Sie Mitglied einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit und müssen darum knobeln, wer das Tablet auf dem Weg ins Büro laden darf? Müssen Sie Tablet und Telefon gleichzeitig laden, sodass beide einsatzbereit sind, wenn Sie Ihr Ziel erreichen?

In jeder Situation bietet dieses Fahrzeugladegerät mit zwei Anschlüssen eine leistungsfähige Lösung zum gleichzeitigen Laden von zwei Mobilgeräten während Sie unterwegs sind.

Sie können jedes Lightning™-Mobilgerät, einschließlich iPad® oder iPhone®, mithilfe dieses praktischen 2-in-1-Adapters laden. Und da das Kabel direkt am Ladegerät befestigt ist, geht es im Fahrzeug niemals verloren oder beim Fahren gerät außer Reichweite. Dank des integrierten USB-Anschlusses haben Sie die Möglichkeit, gleichzeitig ein zusätzliches Apple®-Gerät, einschließlich eines zweiten iPad, entweder mithilfe eines separaten oder eines zu laden.

Sie haben kein zweites Apple-Gerät? Mit diesem Adapter können Sie auch Micro USB oder Mini USB-fähige Mobilgeräte, z. B. Smartphone, Tablet oder GPS, mithilfe eines Mini/Micro USB-Kabels laden.

Was auch immer Sie laden, Sie können stets sicher sein, dass die korrekte Ladeleistung für alle Mobilgeräte verfügbar ist.

Jeder Ladeanschluss bietet 2,1 A Strom, um sicherzustellen, dass Sie genug Leistung zum Laden für jedes Gerät von Telefon bis Tablet haben. Ob Sie nun zwei Tablets gleichzeitig oder ein Telefon oder ein Tablet laden, Sie können sich sicher sein, dass alle Mobilgeräte einsatzbereit sind, wenn Sie sie benötigen.

Dieses strapazierfähige weiße Ladegerät mit zwei Anschlüssen USBLT2PCARW wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Laden Sie Ihr Lightning-fähiges Apple-Mobilgerät mit einem 2,1 A Lightning-Ladekabel
- Laden Sie ein zweites digitales Mobilgerät über den 2,1 A USB 2.0-Port

Merkmale

- Kompaktes Design
- 1x 2,1 A Lightning-Ladekabel
- 1x 2,1 A USB 2.0-Port

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	Fahrzeugzigarettenzünder (12V AUX)
Steckverbinder B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	Apple Lightning-Anschluss (8-polig)

Strom

Eingangsspannung	12 ~ 24 DC
Eingangsstrom	2.2 ~ 1.2A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A



Physische
Eigenschaften

Farbe	Weiß
Kabellänge	3.9 in [100 mm]
Produktlänge	13.4 in [34.0 cm]
Produktbreite	1.4 in [35.0 mm]
Produkthöhe	1.0 in [25.0 mm]
Produktgewicht	1.8 oz [52.0 g]

Verpackungs-
formationen

Paketmenge	1
Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.2 in [81.0 mm]
Package Height	1.6 in [40.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 oz [64.0 g]

Verpackungs-
halt

Im Paket enthalten	Lightning-KFZ-Ladegerät mit zusätzlichem USB-Ladeanschluss - High Power 21 Watt / 4,2 Amp
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

