

2-poorts autolader met Apple 8-polige Lightning-connector en USB 2.0 poort – hoog vermogen (21 watt / 4,2 amp)

Productcode: USBLT2PCARW



Carpoolt u naar uw werk en moet u een muntje opgooien om te zien wie zijn tablet op weg naar kantoor mag opladen? Moet u uw tablet en telefoon tegelijkertijd opladen, zodat ze beide gebruiksklaar zijn als u uw bestemming bereikt?

Wat uw situatie ook is, deze 2-poorts autolader biedt een krachtige oplossing voor het tegelijk opladen van twee mobiele apparaten als u onderweg bent.

U kunt elk Lightning™ mobiel apparaat, inclusief uw iPad® of iPhone®, opladen met deze comfortabele 2-in-1-adapter. Omdat de kabel direct op de lader is aangesloten, zult u deze niet meer in uw auto verliezen en bent u ook niet meer buiten bereik terwijl u rijdt.

De geïntegreerde USB-poort biedt u de optie om een extra Apple®-apparaat, inclusief een tweede iPad, tegelijkertijd op te laden, met een aparte of .

Hebt u geen tweede Apple-apparaat? U kunt ook mobiele Micro USB- of Mini USB-apparaten met deze adapter opladen, zoals een smartphone, tablet of GPS met een Mini/Micro USB-kabel.

Wat u ook kiest voor het opladen, u kunt er altijd zeker van zijn dat u de juiste lader voor al uw mobiele apparaten hebt.

Elke oplaadpoort biedt 2,1 A stroom zodat u genoeg power hebt om alles op te laden van een telefoon naar een tablet. Of u nu twee tablets tegelijkertijd oplaadt of een telefoon en een tablet: uw mobiele apparaten zijn altijd volledig geladen als u ze nodig hebt.

De duurzame USBLT2PCARW witte 2-poorts autolader wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor betrouwbare prestaties.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Laad uw voor Lightning geschikte Apple mobiele digitale apparaten op met de 2,1 A Lightning-oplaadkabel
- Laad een tweede mobiel digitaal apparaat op via de 2,1 A USB 2.0 poort

### Eigenschappen

- 1x 2,1 A Lightning-oplaadkabel
- 1x 2,1 A USB 2.0 poort
- Compacte uitvoering

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

---

#### Connector(en)

Connector A	Sigarettenaansteker auto (12V AUX)
Connector B	Apple Lightning-connector (8-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

#### Voeding

Ingangsspanning	12 ~ 24 DC
Ingangsstroom	2.2 ~ 1.2A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A

---

#### Fysieke



eigenschappen

Kleur	Wit
Kabellengte	3.9 in [100 mm]
Lengte product	13.4 in [34.0 cm]
Breedte product	1.4 in [35.0 mm]
Hoogte product	1.0 in [25.0 mm]
Gewicht product	1.8 oz [52.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.2 in [81.0 mm]
Package Height	1.6 in [40.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 oz [64.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Lightning-autolader met extra USB-oplaadpoort - krachtig 21 watt / 4,2 amp
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

