

Billaddare med dubbla portar med Apple 8-stifts Lightning-kontakt och USB 2.0-port – Kraftfull (21 W/4,2 A)

Produkt ID: USBLT2PCARW



Samåker du till jobbet och måste singla slant om vem som ska få ladda sin surfplatta på väg till kontoret? Behöver du ladda din surfplatta och telefon samtidigt så att båda är redo att användas när du har nått ditt resmål?

Oavsett situation är denna billaddare med två portar en kraftfull lösning för laddning av två mobila enheter samtidigt när du är ute på vägarna.

Du kan ladda vilken mobil Lightning™-enhet som helst, inklusive iPad® eller iPhone®, med denna praktiska 2-i-1-adapter. Och eftersom kabeln är fäst direkt på laddaren kommer den aldrig att försvinna i bilen eller vara utom räckhåll när du kör.

Den inbyggda USB-porten ger dig möjligheten att ladda en extra Apple®-enhet och en andra iPad samtidigt genom antingen en separat eller .

Har du inte en andra Apple-enhet? Du kan även ladda Micro USB- eller Mini USB-kapabla mobila enheter med denna adapter, som till exempel en smarttelefon, surfplatta eller GPS med en Mini/Micro USB-kabel.

Oavsett vad du vill ladda kan du alltid vara säker på att du har rätt laddare för dina mobila enheter.

Varje laddningsport ger 2,1 A för att se till att du har tillräckligt med ström för att ladda allt från telefoner till surfplattor. Oavsett om du laddar två surfplattor samtidigt eller en telefon och en surfplatta kan du vara säker på att alla dina mobila enheter är redo när du behöver dem.

Denna hållbara USBLT2PCARW vita billaddare med två portar täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ladda din Lightning-utrustade mobila Apple-enhet med Lightning-laddningskabeln på 2,1 A
- Ladda en till mobil enhet med USB 2.0-porten på 2,1 A

Funktioner

- 1x 2,1 A Lightning-laddningskabel
- 1x 2,1 A USB 2.0-port
- Kompakt design

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	Cigarettändare för bil (12 V AUX)
Connector B	Apple Lightning-kontakt (8-stifts) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Ström

Inspänning	12 ~ 24 DC
Inström	2.2 ~ 1.2A
Utspänning	5 DC
Utström	Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A

Utseende



Färg	Vit
Kabellängd	3.9 in [100 mm]
Produktlängd	13.4 in [34.0 cm]
Produktbredd	1.4 in [35.0 mm]
Produkt höjd	1.0 in [25.0 mm]
Produktvikt	1.8 oz [52.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.2 in [81.0 mm]
Package Height	1.6 in [40.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 oz [64.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Lightning billaddare med extra USB-laddningsport - Kraftfull 21 W/4,2 A
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

