

Lightning – USBケーブル 3m ホワイト Apple MFi認証 iPhone/ iPad対応

製品ID: USBLT3MW



iPhone/iPod/iPad用Lightning – USB

ケーブル(3m)。Lightning対応のモバイルデジタル端末を長めの接続距離で充電・同期します。充電中でも端末をチェックしなければならない忙しいユーザーに最適です。このケーブルはヘビーゲージ20AWG線を使用しており、接続距離の制限を克服すると同時に3mの距離でもフルパワーの充電機能を提供、充電時間が長くなることはありません。

リバーシブル8ピンLightningコネクタは、どちら側を上にしてもiOSデバイスに差し込むことができるので、ケーブルの向きを間違えるということがありません。

耐久性に優れた本ケーブルは、Apple MFi規格の認定を受けています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期

製品の特長

- ・ 1x Apple Lightning (8ピン) コネクタ
- ・ 1x USB-Aオスコネクタ
- ・ ケーブルの長さは3m
- ・ リバーシブルLightningコネクタ
- ・ 2重シールド(編組+アルミ箔)

・最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

コネクタ

コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 – Apple Lightningコネクタ [8ピン]

物理的特徴

色	ホワイト
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	20/28 AWG
ケーブル長	3 m [9.8 ft]
製品縦	3.0 m [9.8 ft]
製品横	1.5 cm [0.6 in]
製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
製品重量	105.0 g [3.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	12.3 cm [4.8 in]
パッケージ横	10.3 cm [4.1 in]
パッケージ高さ	2.7 cm [1.1 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	110.0 g [3.9 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 3m Apple Lightningコネクタ – USBケーブル ホワイト
---------	---

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。