

30cm Mini USB 2.0 Kabel - USB A auf Mini B - Bu/St

Produkt-ID: USBMUSBFM1



Dieses strapazierbare USB 2.0-auf-Mini USB-Adapterkabel konvertiert ein USB A-A-Kabel in ein USB A-auf-Mini USB-Kabel, sodass Sie Geräte mit standardmäßigem USB-Anschluss (Typ A) an ein Gerät mit Mini USB-Buchse anschließen können.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Übertragung von Dateien wie Bildern, Videos und Audiodateien zwischen Mini USB-fähigen Digitalkameras, Camcordern, MP3-Playern oder PDAs und Laptop oder Desktopcomputer

## Merkmale

- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 GBit/s
- Strapazierfähige Konstruktion für zuverlässige Leistung

---

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<hr/>		
Leistung	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
<hr/>		
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	Steckverbinder B	1 - USB Mini-B (5-polig)
<hr/>		
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Feuchtigkeit	30%-75% RH
<hr/>		
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Drahtstärke	28 AWG
	Kabellänge	1.0 ft [0.3 m]
	Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
	Produktbreite	0.7 in [1.8 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
	Produktgewicht	0.6 oz [17.0 g]
<hr/>		
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	0.9 in [2.2 cm]
	Paketbreite	0.5 in [1.2 cm]
	Pakethöhe	0.4 in [1.1 cm]

Versandgewicht (Verpackung)	0.8 oz [23.0 g]
--------------------------------	-----------------

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 30 cm USB 2.0-Kabel - USB A-auf-Mini B - Buchse/Stecker
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.