USBマイクロB ケーブル 2m ホワイト Type-A(オス) - Micro-B(オス)

製品ID: USBPAUB2MW

USB 2.0 対応 USB - Micro USBケーブル(ホワイト)。薄型USBモールドコネクタを使用しており、Micro USB 2.0モバイルデバイス(スマートフォン、デジタルカメラ、タブレット型パソコン、ポータブルHDDなど)をMac®/PCと接続し、充電やデータの同期、ファイル転送など日常的なタスクを行います。

この高品質USB-A - Micro-B交換用ケーブルは、優れた耐久性を実現するよう設計・製造されています。

認証、レポート、互換性

用途

・Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行

・Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備／交換用のケーブルとして最適

製品の特長

・1 x USB A オスコネクタ

・1x USB Micro-Bオスコネクタ

・応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ

・オールホワイト構造

・最大480 Mbpsの高速データ転送対応

・ケーブル長2m

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	アルミ箔とドレイン線
性能		
	タイプおよび定格	USB 2.0（480 Mbps）
コネクタ		
	コネクタA	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	コネクタB	1 - Micro USB Type-B [5ピン]
環境条件		
	動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	保存温度	-10° C to 30° C (14° F to 86° F)
	湿度	30%-75% RH
物理的特徴		
	色	ホワイト
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	28 AWG
	ケーブル長	2 m [6.6 ft]
	製品縦	2.0 m [6.6 ft]
	製品横	1.2 cm [0.5 in]
	製品高さ	0.5 cm [0.2 in]
	製品重量	28.0 g [1.0 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	16.5 cm [6.5 in]
	パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
	パッケージ高さ	1.3 cm [0.5 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	34.0 g [1.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2m Micro USBケーブルA - Micro B（白）

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。