

2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse

Produkt-ID: USBPLATELP



Das 2-Port-Low Profile-USB-Slotblech USBPLATELP konvertiert die USB-Stifte an einem USB 2.0-Hauptplatinen-Header in 2 standardmäßige USB A-Ports.

Das Slotblech ist eine ideale Lösung für kompakte Computergehäuse. Es kann an der Rückblende eines Low Profile- oder Thin Client-Computergehäuses montiert werden und fügt zwei USB-Buchsen für einfache Verbindungen mit USB-Peripheriegeräten hinzu.

Das USB-Hauptplatinenadapterkabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Fügen Sie zwei USB 2.0-Buchsen an der Rückseite eines kompakten Computergehäuses hinzu

Merkmale

- 2x USB A-Buchsen
- 2x IDC-5-Buchsen
- Unterstützt 4- oder 5-polige Hauptplatinenanschlüsse
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

- Bietet 28 cm Kabellänge

Leistung

Garantiebestimmungen	Lifetime
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	IDC (5-polig, Mainboard-Header)

Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Feuchtigkeit	30%-75% RH

Physische Eigenschaften

Kabellänge	11.2 in [28.5 cm]
Produktlänge	0.7 in [18.0 mm]
Produktbreite	11.3 in [28.7 cm]
Produkthöhe	4.7 in [12.0 cm]
Produktgewicht	1.5 oz [42.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2-Port USB A Low Profile Slotblech-Adapter (Buchse)
--------------------	---



* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

