

30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Produkt-ID: USBPNLAFAM1



Das 30 cm lange USB-Blendenmontagekabel USBPNLAFAM1 ermöglicht gut gesicherten, leicht zugänglichen USB-A-Port an PC oder Faceplate, sodass Sie Systeme an Ihre Anforderungen anpassen können. Perfekt für Podien, Kioske und andere Lösungen, bei denen Zugriff auf USB-Geräte benötigt wird.

Der Adapter hat einen USB-A-Stecker und eine Blendenmontage-USB-A-Buchse und ermöglicht eine Erweiterung von 30 cm, sodass Sie das Kabel nach Bedarf im Systemgehäuse platzieren können.

Das USBPNLAFAM1 wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Fügen Sie an der Rückseite eines PCs oder einer Faceplate eine USB-A-Buchse hinzu

Merkmale

- 1x USB A-Stecker
- 1x USB-A-Blendenmontagebuchse
- Bietet 30 cm Kabellänge

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Feuchtigkeit	30%-75% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	24/28 AWG
Kabellänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	0.9 oz [26.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [32.0 g]



Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	30 cm USB-Blendenmontagekabel, A auf A – Buchse/Stecker
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

