

30 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M

Productcode: USBPNLAFAM1



De USBPNLAFAM1 30 cm lange, op een paneel gemonteerde USB-kabel biedt een goed beveiligde, gemakkelijk toegankelijke USB-A-poort op uw pc of op een voorplaat, waardoor u uw systemen aan uw behoeften kunt aanpassen. Perfect voor podia, kiosken en andere oplossingen waar extra toegang tot USB-apparaten nodig is.

De adapter heeft één mannelijke USB-A-connector en één vrouwelijke, op een paneel gemonteerde USB-A-poort en biedt een verlenging van 30 cm, waardoor u de kabel op de door u gewenste plaats in de systeembehuizing kunt plaatsen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een vrouwelijke USB-A-poort toe aan de achterkant van uw pc of op een voorplaat

Eigenschappen

- 1 USB A mannelijke connector
- 1 op een USB-A-paneel gemonteerde vrouwelijke poort

- 30 cm lange kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	24/28 AWG
Kabellengte	1.0 ft [0.3 m]
Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	0.9 oz [26.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.6 in [1.5 cm]

Verzendgewicht (verpakt)	1.0 oz [28.0 g]
-----------------------------	-----------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	30 cm lange, paneelmonteerbare USB-kabel A naar A - F/M
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.