

90cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Produkt-ID: USBPNLAFAM3



Das 91 cm lange USB-Blendenmontagekabel USBPNLAFAM3 ermöglicht gut gesicherten, leicht zugänglichen USB-A-Port an PC oder Faceplate, sodass Sie Systeme an Ihre Anforderungen anpassen können. Perfekt für Podien, Kioske und andere Lösungen, bei denen Zugriff auf USB-Geräte benötigt wird.

Der Adapter hat einen USB-A-Stecker und eine Blendenmontage-USB-A-Buchse und ermöglicht eine Erweiterung von 91 cm, sodass Sie das Kabel nach Bedarf im Systemgehäuse platzieren können.

Das USBPNLAFAM3 wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Fügen Sie an der Rückseite eines PCs oder einer Faceplate eine USB-A-Buchse hinzu

Merkmale

- 1x USB-A-Stecker
- 1x USB-A-Blendenmontagebuchse
- Bietet 91 cm Kabellänge

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24/28 AWG
Kabellänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktbreite	1.2 in [30.5 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15.0 mm]
Produktgewicht	2.9 oz [82.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---



Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.1 oz [88.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	91 cm USB-Blendenmontagekabel, A auf A – Buchse/Stecker
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

