

90cm USB A auf B Blendenmontage Kabel - Bu/St

Produkt-ID: USBPNLAFBM3



Das 91 cm lange USB-B-Blendenmontagekabel USBPNLAFBM3 ermöglicht gut gesicherten, leicht zugänglichen USB-A-Port an PC oder Faceplate, sodass Sie Systeme an Ihre Anforderungen anpassen können. Perfekt für Podien, Kioske und andere Lösungen, bei denen Zugriff auf USB-Peripheriegeräte benötigt wird.

Der Adapter hat einen USB-B-Stecker und eine Blendenmontage-USB-A-Buchse, sodass Sie Ihr USB-Gerät intern montieren und über eine USB-A-Verbindung darauf zugreifen können. Der Adapter bietet 91 cm Kabellänge, sodass Sie das Kabel nach Bedarf im Systemgehäuse platzieren können.

Das USBPNLAFBM3 wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie eine USB-A-Blendenmontage-Buchse hinzu, die mit einem internen/externen USB-B-Gerät verbunden ist

Merkmale

- 1x USB-B-Stecker
- 1x USB-A-Blendenmontagebuchse
- Bietet 91 cm Kabellänge

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	1 - USB B (4-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24/28 AWG
Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Produktlänge	3.0 ft [0.9 m]
Produktgewicht	1.4 oz [40 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.9 in [22.5 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
Pakethöhe	0.4 in [10 mm]

Versandgewicht (Verpackung)	1.6 oz [46 g]
--------------------------------	---------------

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 91 cm USB-Blendenmontagekabel, A auf B – Buchse/Stecker
--------------------	--

Garantieinformatio-
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.