

## 30cm USB 2.0 Blendenmontage Kabel - USA A auf Mainboard Pfostenstecker Buchse - Bu/Bu

Produkt-ID: USBPNLAFHD1



Dieses 30 cm lange USB-auf-Blendenmontage-USB-Kabel verfügt über einen 5-poligen Hauptplatinen-Header-Anschluss an einem Ende und eine Blendenmontage-USB A-Buchse am anderen Ende und bietet so einen einfachen und leicht zugänglichen USB 2.0-Port an einer Blendenmontage-Aufnahme. Das USB-Blendenmontage-Kabel bietet eine komfortable Lösung zum Anschließen von bootfähigen USB-Sticks oder Authentifizierunganhänger usw. an einen Hauptplatinen-USB-Anschluss. Das USB-5-Pol-Hauptplatinen-Header-auf-Blendenmontage-USB-Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Stellt einen industriellen Blendenmontage-Port für USB-Anwendungen bereit

### Merkmale

---

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Typ der  
Kabelummantelung

PVC - Polyvinyl Chloride

---

## Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	IDC (5-polig, Mainboard-Header)

---

## Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Feuchtigkeit	30%-75% RH

---

## Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktbreite	1.5 in [38.0 mm]
Produkthöhe	0.4 in [11.0 mm]
Produktgewicht	0.7 oz [20.0 g]

---

## Verpackungsinformationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [11.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.8 oz [24.0 g]

---

## Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	30 cm Blendenmontage-USB-Kabel - USB A auf Hauptplatinen-Header-Kabel - Buchse/Buchse
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

