

90cm USB 2.0 Blendenmontage Kabel - USA A auf Mainboard Pfostenstecker Buchse - Bu/Bu

Produkt-ID: USBPNLAFHD3



Mit dem 91 cm langen USB-Blendenmontagekabel USBPNLAFHD3 können Sie einen gut gesicherten, leicht zugänglichen USB 2.0-Port einem PC hinzufügen. Das ergibt eine praktische Lösung zum Anschließen von boot-fähigen Laufwerken oder Authentifizierungsanhänger usw. an einen Mainboard-USB-Anschluss.

Der Adapter hat eine USB-Header-Buchse und eine Blendenmontage-USB-A-Buchse und ermöglicht eine Erweiterung von 91 cm, sodass Sie das Kabel nach Bedarf im Systemgehäuse platzieren können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie an der Rückseite Ihres PCs eine USB-A-Buchse hinzu

Merkmale

- 1x USB-A-Buchse
- 1x USB-A-Blendenmontagebuchse

- Bietet 91 cm Kabellänge

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	1 - IDC (5-polig, Mainboard-Header)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Feuchtigkeit	30% bis 50% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24/28 AWG
Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktbreite	1.5 in [3.8 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
Produktgewicht	1.3 oz [36.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.4 in [13.6 cm]
Paketbreite	4.8 in [12.3 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.5 oz [42.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 91 cm USB-Blendenmontagekabel - USB-A auf Mainboard-Header-Kabel - Buchse/Buchse
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.