

91 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel - USB A naar moederbord-headerkabel F/F

Productcode: USBPNLAFHD3



Met de USBPNLAFHD3 91 cm lange, op een paneel gemonteerde USB-kabel kunt u een goed beveiligde, gemakkelijk toegankelijke USB 2.0-poort toevoegen aan uw pc, een gemakkelijke oplossing voor het aansluiten van bootbare thumbdrives of authenticatiesleutels etc. op de moederbord USB-aansluiting.

De adapter heeft één mannelijke USB-header-connector en één vrouwelijke, op een paneel gemonteerde USB-A-poort en biedt een verlenging van 91 cm, waardoor u de kabel op de door u gewenste plaats in de systeembuizing kunt plaatsen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een vrouwelijke USB-A-poort toe aan de achterkant van uw pc

Eigenschappen

- 1 vrouwtje USB-A-connector
- 1 op een USB-A-paneel gemonteerde vrouwelijke poort

- 91 cm lange kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - IDC (5-polig, moederbord-header)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-50% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/28 AWG
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
Breedte product	1.5 in [3.8 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	1.3 oz [36.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	5.4 in [13.6 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.5 oz [42.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 91 cm lange, op een paneel gemonteerde USB-kabel - USB A naar moederbord-headerkabel F/F
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.