

30 cm USB B auf B Kabel zur Slotbelch Montage – Buchse/Stecker

Produkt-ID: USBPNLBFBM1



Das USB B-auf-USB-Blendenmontage-Kabel USBPNLBFBM1 ist an einem Ende mit einem USB B-Stecker und am anderen Ende mit einer spritzgegossenen USB-Blendenmontage-Buchse versehen und ist eine praktische Lösung für maßgefertigte Gehäuse (z. B. intern montierte Festplatten). Das USB-Blendenmontage-Kabel (B-B) wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- Spritzgegossene Haube in Standardgröße für einfache Schraubinstallation
- Kompatibel mit den USB 2.0-Spezifikationen
- Abgeschirmt zum Verhindern von EMI/RFI-Interferenz

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB B (4-polig)
Steckverbinder B	USB B (4-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Feuchtigkeit	30%-75% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktbreite	1.4 in [35.0 mm]
Produkthöhe	0.5 in [13.0 mm]
Produktgewicht	1.0 oz [29.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	1.4 in [36.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.2 oz [34.5 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	30 cm Blendenmontierbares USB-Kabel B auf B – Buchse/Stecker
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

