

Cavo di ricarica USB C sicuro da 1 m - Cavo di sola alimentazione da USB-A a USB type C con blocco dati - Cavo caricabatterie tipo C per telefono/tablet - Adattatore USB tipo A a USB C con protezione Data Blocker

ID prodotto: USBSCHAC1M



Questo cavo di ricarica da USB-A a USB-C con data blocker consente di ricaricare un dispositivo in tutta sicurezza stabilendo un collegamento di sola alimentazione tra il dispositivo e il sistema host o la fonte di alimentazione. Dotato di un connettore USB-A maschio senza passaggio di dati con un esclusivo design di sezionamento, questo cavo previene gli attacchi di malware e i furti di dati e offre un modo sicuro per ricaricare i dispositivi mobili.

#### Cavo USB-A a USB-C di sola alimentazione

Non disponendo di pin fisici per il passaggio dei dati sulla porta USB-A, questo cavo crea una barriera fisica alla trasmissione dei dati e consente di ricaricare i dispositivi mobili da un computer desktop o laptop, eliminando qualsiasi possibilità di

- Furto di dati dal computer host
- Danneggiamento di dati sul computer host
- Infezione da spyware/malware o virus trasmessi dal dispositivo mobile alla rete host

#### Cavo pratico per l'uso quotidiano

Lungo 1 m, questo cavo caricabatterie portatile può essere riposto facilmente in una tasca o nella borsa del laptop e consente di ricaricare in tutta sicurezza smartphone, tablet, cuffie, fotocamere e così via nelle stazioni/porte di ricarica pubbliche di aeroporti, hotel e ristoranti. Grazie all'assenza di linee dati, può essere utilizzato in modo sicuro negli ambienti governativi, della difesa, aziendali e scolastici, dove la connessione del proprio dispositivo mobile potrebbe essere vietata.

#### Cavo intelligente, potente e versatile

Il cavo ad alta velocità con linee di alimentazione da 0,34 mm<sup>2</sup> fornisce 5 V fino a 2,4 A (max 12 W). Il chip intelligente integrato identifica i requisiti di alimentazione del dispositivo e regola l'uscita di conseguenza. I connettori standard del settore consentono di ricaricare tutti i dispositivi con tecnologia USB tipo C da tutte le prese di alimentazione USB-A, dai computer host ai caricabatterie da parete.

#### Struttura robusta e affidabile

Il rivestimento del cavo e la parte stampata del connettore sono realizzati in una robusta plastica TPE che offre una maggiore flessibilità ed elevata resistenza all'usura e ai graffi, rendendolo ideale per l'uso quotidiano in condizioni difficili. Il foglio in alluminio/mylar con schermatura intrecciata fornisce al dispositivo un'alimentazione CC senza interferenze.

#### Test di prodotto completi e supporto tecnico esperto

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai clienti. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

#### Certificazioni, report e compatibilità



#### Applicazioni

#### Caratteristiche

- CAVO DATA BLOCKER USB-A A USB-C: il design senza pin di trasmissione dati per il loro blocco fisico li protegge da furto/danneggiamento e ne previene le perdite, bloccando al contempo gli attacchi di spyware/malware su smartphone e dispositivi mobili
- CAVO PER LA RICARICA SICURA: cavo da 1 metro per ricaricare smartphone, tablet, cuffie, fotocamere in qualsiasi luogo; ideale per l'utilizzo ad alta sicurezza in ambienti pubblici, aziendali, della difesa e scolastici grazie al blocco dati (Data Blocker)
- CAVO VERSATILE: il cavo adattatore sicuro fornisce fino a 5 V a 2,4 A (max 12 W), funziona con tutte le porte USB-A, dai computer host ai caricabatterie da parete, e consente la ricarica dei dispositivi con tecnologia USB-C.
- STRUTTURA ROBUSTA: il rivestimento in TPE robusto e ad alta resistenza previene danni e sfilacciature; il foglio in alluminio/mylar con schermatura intrecciata riduce al minimo le interferenze elettriche; per l'utilizzo con porte di ricarica pubbliche

- **SPECIFICHE:** dimensioni: 1 m - Cavo USB-A maschio a USB-C maschio - Alimentazione: 5 V, 2,4 A (max 12 W) - Rivestimento e guscio in TPE robusto - Esclusivo design di sezionamento per consentire le linee sicure di sola alimentazione - Supportato a vita

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con drenaggio

---

#### Prestazioni

Lunghezza max cavo	3.3 ft [1 m]
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

---

#### Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Unique cut-away design shows secure power-only lines
-----------------------------	--

---

#### Alimentazione

Tensione di uscita	5V DC
Corrente di uscita	2.4A
Consumo energetico	12W

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	20°C to 28°C (68°F to 82°F)

Umidità	10%-80% di umidità relativa
---------	-----------------------------

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Diametro filo	22/32 AWG
Tipo di conduttore	Rame intrecciato
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1.0 m]
OD cavo	0.1 in [3.1 mm]
Lunghezza prodotto	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza prodotto	4.9 in [12.5 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Peso prodotto	0.4 oz [12.1 g]

---

**Informazioni confezione**

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.4 in [16.2 cm]
Larghezza del Pacco	4.9 in [12.5 cm]
Altezza del Pacco	0.5 in [1.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [30.0 g]

---

**Contenuto della confezione**

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C a USB-A  1 - Cavo USB
--------------------------	--

---

**Informazioni sulla garanzia**

Warranty	A vita
----------	--------

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

