

1m Data Blocker Kabel – USB-A naar USB-C Secure Charging Kabel – No-Data Power-Only Oplaadkabel voor Telefoon/Tablet – USB Protector Data Blocker Adapter Kabel

Productcode: USBSCHAC1M



Met deze USB-A naar USB-C Data Blocker adapter kunt u uw apparaat veilig opladen met behulp van een alleen voor voeding bestemde verbinding tussen uw apparaat en het hostsysteem of de voedingsbron. Uitgevoerd met een 'no-data' USB-A mannelijke connector met een unieke uitsparing voorkomt deze veilige kabel malware-aanvallen en datadiefstal en biedt een veilige manier om uw mobiele apparaten op te laden.

Alleen voor voeding bestemde USB-A naar C kabel

De USB-A mannelijke poort van deze adapter heeft geen fysieke datapinnen en blokkeert daardoor fysieke dataoverdracht. Met deze adapter kunt u uw mobiele apparaten vanaf een laptop of desktop opladen en voorkomt u elke mogelijke:

- datadiefstal van de hostcomputer,
- datacorruptie op de hostcomputer en/of
- besmetting door spyware/malware of overdracht van virussen vanaf het mobiele apparaat naar het hostnetwerk

Handige kabel voor alledaags gebruik

Draagbare 1 m lange kabel past in uw zak of laptoptas voor het veilig opladen van uw smartphones, tablets, koptelefoons, camera's etc. in openbare laadstations/-poorten op luchthavens en in hotels en restaurants. Door de afwezigheid van datapinnen kan deze adapter ook veilig worden gebruikt in overheids-, militaire, bedrijfs- en opleidingsgebouwen waar het aansluiten van een mobiele apparaat vaak verboden wordt.

Slimme, krachtige en veelzijdige kabel

Kabel met hoge throughput en 22 AWG (0,34 mm²) voedingskabels levert 5 V tot 2,4 A (12 W max.). Een slimme ingebouwde chip controleert de voedingseisen van het apparaat en past de output daarop aan. Met connectors die aan de industriestandaarden voldoen, kunt u al uw met USB-C uitgevoerde apparaten vanaf alle USB-A voedingsuitgangen opladen - van hostcomputers tot wandladers.

Robuuste en betrouwbare constructie

De behuizing van de adapter is gemaakt van stevig TPE plastic dat zeer goed bestand is tegen uitrafelen en krassen, waardoor hij ideaal is voor dagelijks gebruik. De afscherming van aluminium-mylarfolie zorgt voor ruisvrije gelijkstroomvoeding naar uw apparaat.

StarTech.com's kwalitatieve producten voor IT-professionals worden grondig getest op compatibiliteit en prestatie om te garanderen dat ze voldoen aan de industriestandaarden of deze zelfs overtreffen. De Technische Adviseurs van StarTech.com hebben een brede productkennis en bieden 24 uur ondersteuning van maandag t/m vrijdag (Engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **USB-A NAAR USB-C DATA BLOCKER KABEL:** ontwerp zonder datapennen zorgt voor fysieke datablokkering en beschermt tegen datadiefstal-/beschadiging en datalekken alsook tegen aanvallen van smartphones, tablets en andere mobiele apparaten door spyware/malware
- **VEILIGE OPLAADKABEL:** 1 m lange kabel voor het opladen van smartphones, tablets, koptelefoons, camera's, enz., waar u ook bent. Ideaal voor gebruik op sterk beveiligde plaatsen in openbare, bedrijfs-, militaire en opleidingsgebouwen
- **VEELZIJDIGE KABEL:** Secure Charge kabel adapter levert tot 5 V bij 2,4 A (12 W max). Werkt met alle USB-A poorten van hostcomputers tot wandladers en laadt met USB-C uitgerust apparaten op.
- **STERKE CONSTRUCTIE:** Duurzame, sterke en robuuste zwarte TPE-kabelmantel voorkomt beschadigingen terwijl de Al/Mylar-beschermfolie elektrische storingen tot een minimum beperkt; Ideaal voor openbare laadpoorten op luchthavens, in winkelcentra en hotels
- **SPECIFICATIES:** Afmetingen: 1m | USB-A (M) naar USB-C (M) kabel | Voeding: 5V, 2,4A (12W max) | Robuuste TPE behuizing en mantel | Unieke, veilige uitsparing uitsluitend bestemd voor

voedingskabels

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Active or Passive Adapter	Passief
	Connectormateriaal	Nikkel
	Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad
Prestaties		
	Maximale kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)		
	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Unieke, veilige uitsparing uitsluitend bestemd voor voedingskabels
Voeding		
	Uitgangsspanning	5V DC
	Uitgangsstroom	2.4A
	Vermogensopname	12W
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	20°C to 28°C (68°F to 82°F)
	Vochtigheid	10%-80% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	22/32 AWG
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	3.3 ft [1.0 m]
Buitendiameter kabel	0.1 in [3.1 mm]
Lengte product	8.7 in [22.0 cm]
Breedte product	4.9 in [12.5 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
Gewicht product	0.4 oz [12.1 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.4 in [16.2 cm]
Breedte Verpakking	4.9 in [12.5 cm]
Hoogte Verpakking	0.5 in [1.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [30.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - usb-c naar usb-a kabel
	1 - USB-kabel

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.