

Chargeur pour voiture double avec câble Micro USB et port USB 2.0 - Haute puissance  
21W / 4,2A - Noir

N° de produit: USBUB2PCARB



En covoturage, vous devez tirer au sort la personne qui aura la chance de charger sa tablette sur le chemin du travail ? Vous devez charger votre tablette et votre téléphone en même temps pour pouvoir vous en servir une fois le trajet terminé ?

Quelle que soit la situation, ce chargeur de voiture à deux ports constitue une solution puissante pour charger en même temps deux appareils mobiles pendant que vous roulez.

Ce pratique adaptateur 2 en 1 permet de charger n'importe quel appareil Micro USB, y compris votre tablette ou votre téléphone. Et puisque le câble est directement branché au chargeur, plus de danger de le perdre dans le véhicule ou de devoir le chercher en conduisant.

En outre, le port USB 2.0 intégré vous permet de charger en même temps un autre appareil mobile, comme votre iPad ou iPhone, par ou séparé.

Vous n'avez pas d'appareil Apple ? Cet adaptateur permet également de charger des appareils mobiles Micro USB ou Mini USB, comme un smartphone, une tablette ou un GPS avec un câble Mini/Micro USB.

Quel que soit l'appareil que vous souhaitez charger, vous avez l'assurance de toujours disposer de la bonne charge pour tous vos appareils mobiles.

Chaque port de charge a une puissance de 2,1 A, suffisante pour charger n'importe quel appareil, du téléphone à la tablette. Que vous chargiez deux tablettes en même temps ou un téléphone et une tablette, tous vos appareils mobiles seront prêts lorsque vous en aurez besoin.

Le chargeur de voiture durable et noir à deux ports USBUB2PCARB bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com pour une performance fiable.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Chargez votre appareil numérique mobile Micro USB avec le câble de charge Micro USB intégré, tout en chargeant un autre appareil mobile sur le port USB 2.0 intégré

### Spécifications techniques

- 1 câble de charge Micro USB 2,1 A
- 1x port USB 2.0 de 2,1 A
- Design compact

---

#### Matériel

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Politique de garantie     | 2 Years  |
| Placage du connecteur     | Nickel   |
| Type de gaine de câble    | PVC - Polyvinyl Chloride                       |
| Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |

---

#### Connecteur(s)

|              |   |
|--------------|---|
| Connecteur A | Allume-cigarette automobile (12 V AUX)                    |
| Connecteur B | USB Micro-B (5 broches)<br>USB Type-A (4 broches) USB 2.0 |

---

#### Alimentation

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Tension d'entrée  | 12 ~ 24 DC                   |
| Courant d'entrée  | 2.2 ~ 1.2A                   |
| Tension de sortie | 5 DC                         |
| Courant de sortie | Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A |

---

#### Caractéristiqu



es physiques

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Couleur             | Noir              |
| Longueur de câble   | 3.8 ft [1.2 m]    |
| Longueur du produit | 13.8 in [35.0 cm] |
| Largeur du produit  | 1.4 in [35.0 mm]  |
| Hauteur du produit  | 0.8 in [20.0 mm]  |
| Poids du produit    | 1.7 oz [49.0 g]   |

---

Informations d'emballage

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1                |
| Package Length      | 5.0 in [12.7 cm] |
| Package Width       | 3.3 in [83.0 mm] |
| Package Height      | 1.7 in [42.0 mm] |
| Poids brut          | 2.2 oz [62.0 g]  |

---

Contenu du paquet

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Inclus dans le paquet | Chargeur de voiture Micro USB avec port de charge USB supplémentaire, haute puissance 21 W / 4,2 A |
|-----------------------|--|

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

