

2ポート車載充電器 シガーソケットカーチャージャー USBマイクロBケーブル ブラック

製品ID: USBUB2PCARB



車で同僚と外回りの工作中、二人ともスマホを車で充電したい。あるいは、出先でスマホとタブレット両方が必要なので、どちらも運転中に充電したい。そんな経験はありませんか？

このデュアルポート自動車用充電器は、自動車で移動中の「2台一緒に充電したい」シチュエーションに最適なハイパワーソリューションです。

この便利なツインワン アダプタは、タブレットやスマートフォンなど、Micro USB対応モバイル端末を充電します。ケーブルはチャージャーに直接ついているため、車の中で迷子にならず、運転中に手が届かないということもありません。

内蔵USB 2.0ポートでは、または を使用し、iPad/iPhoneなど2台目のApple®デバイスを充電することができます。

充電したい2台目のデバイスがApple製品ではない場合は、このアダプタと Mini/Micro USB ケーブルを使用し、Micro USBまたはMini USB対応のスマートフォン、タブレット、GPSなどを充電することができます。

どの端末を充電する場合でも、適切な電荷が利用可能です。

両方のポートで2.1Aの電力に対応しており、スマートフォンからタブレットまで、各種端末の充電に十分な電力が供給されます。スマートフォン2台、スマートフォン1台+タブレット1台など、どの組み合わせでも、必要なときに端末をすぐに使える状態に保ちます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Micro USB充電ケーブルでMicro USB対応モバイル端末を充電しながら、内蔵のUSB 2.0ポートで2台目の端末を充電

製品の特長

- ・ 1x 2.1A Micro USB充電ケーブル
- ・ 1x 2.1A USB 2.0ポート
- ・ コンパクトな設計

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

コネクタ

コネクタA	1 - シガーソケット(12V AUX)
コネクタB	1 - Micro USB Type-B [5ピン] 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

電源

入力電圧	12 - 24 VDC
入力電流	2.2 ~ 1.2A
出力電圧	5 VDC
出力電流	Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	116.4 cm [45.8 in]
製品縦	35.0 cm [13.8 in]
製品横	3.5 cm [1.4 in]
製品高さ	2.0 cm [0.8 in]
製品重量	49.0 g [1.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	12.7 cm [5.0 in]
パッケージ横	83.0 mm [3.3 in]
パッケージ高さ	42.0 mm [1.7 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 62.0 g [2.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - USB充電ポート付きMicro USB カーチャージャー 高出力21W/4.2A

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。