

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß

Produkt-ID: USBUB2PCARW



Sind Sie Mitglied einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit und müssen darum knobeln, wer das Tablet auf dem Weg ins Büro laden darf? Müssen Sie Tablet und Telefon gleichzeitig laden, sodass beide einsatzbereit sind, wenn Sie Ihr Ziel erreichen?

Dieses Fahrzeugladegerät mit zwei Anschlüssen bietet in jeder Situation eine leistungsfähige Lösung zum Laden von zwei Mobilgeräten gleichzeitig, wenn Sie unterwegs sind.

Sie können jedes Micro USB-Gerät, einschließlich Ihr Tablet oder Telefon, mithilfe dieses praktischen 2-in-1-Adapters laden. Und da das Kabel direkt am Ladegerät befestigt ist, geht es im Fahrzeug niemals verloren oder gerät beim Fahren außer Reichweite.

Dank des integrierten USB 2.0-Anschlusses haben Sie die Möglichkeit, gleichzeitig ein zusätzliches Mobilgerät, einschließlich eines iPad oder iPhone, entweder mithilfe eines separaten oder eines zu laden.

Sie haben kein Apple-Gerät? Mit diesem Adapter können Sie auch Micro USB oder Mini USB-fähige Mobilgeräte, z. B. ein Smartphone, Tablet oder GPS, mithilfe eines Mini/Micro USB-Kabels laden.

Was auch immer Sie laden, Sie können stets sicher sein, dass die korrekte Ladeleistung für alle Mobilgeräte verfügbar ist.

Jeder Ladeanschluss bietet 2,1 A Strom, um sicherzustellen, dass Sie genug Leistung zum Laden für jedes Gerät vom Telefon bis zum Tablet haben. Ob Sie nun zwei Tablets gleichzeitig oder ein Telefon oder ein Tablet laden, Sie können sicher sein, dass alle Mobilgeräte einsatzbereit sind, wenn Sie sie benötigen.

Dieses strapazierfähige weiße Ladegerät mit zwei Anschlüssen USBUB2PCARW wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Laden Sie Ihr digitales Micro USB-Mobilgerät mithilfe des integrierten Micro USB-Ladekabels, während Sie ein zweites Mobilgerät über den integrierten USB 2.0-Anschluss laden.

## Merkmale

- 1x 2,1-A-Micro USB-Ladekabel
- 1x 2,1 A USB 2.0-Port
- Kompaktes Design

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Fahrzeugzigarettenanzünder (12V AUX)
Steckverbinder B	1 - USB Micro-B (5-polig)
	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

---

### Strom

Eingangsspannung	12 ~ 24 DC
Eingangsstrom	2.2 ~ 1.2A
Ausgangsspannung	5 DC

Ausgangsstrom Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Kabellänge	45.8 in [116.4 cm]
Produktlänge	13.8 in [35.0 cm]
Produktbreite	1.4 in [3.5 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produktgewicht	1.7 oz [47.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.0 in [12.8 cm]
Paketbreite	3.3 in [83.0 mm]
Pakethöhe	1.7 in [43.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.1 oz [60.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Micro USB-Fahrzeugladegerät mit zusätzlichem USB-Ladeanschluss - Hohe Leistung 21 Watt / 4,2 A
--------------------	--

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.