

Cavo prolunga Micro USB maschio a femmina - Cavo di estensione micro-USB di 50cm - Nero

ID prodotto: USBUBEXT50CM



Questo cavo maschio-a-femmina estende di 50 centimetri la portata della porta Micro-USB su un tablet o telefono ed è compatibile con gli adattatori OTG (USB On-The-Go).

Inoltre, il cavo offre un modo semplice per collegare il tablet a una docking station Android™, il che significa che è possibile ascoltare la musica e ricaricare il tablet utilizzando la dock del telefono.

Posizionamento delle periferiche USB 2.0 nel modo desiderato

La lunghezza in più consente di posizionare i dispositivi periferici USB 2.0 in base alle esigenze. È sufficiente collegare il cavo di prolunga al telefono o tablet e collegare l'adattatore OTG al cavo.

Con i 50 centimetri in più, si ha a disposizione uno spazio extra in cui collocare i dispositivi OTG USB in base alle esigenze. È possibile posizionare la chiavetta USB in modo che non sia d'ingombro, o collocare dispositivi come la tastiera o il mouse in una posizione più comoda.

Quando si collega un cavo di sincronizzazione e ricarica Micro USB viene fornita la lunghezza in più necessaria per collegare un cavo Micro USB altrimenti irraggiungibile.

Consente di collegare un tablet a un dock Android

Questo cavo di prolunga di circa 50 cm consente di collegare un tablet dotato di presa Micro-USB a un dock Android. Collegando il connettore femmina al dock e il maschio al tablet è possibile riprodurre musica ed eseguire una ricarica usando una docking station per telefono incompatibile con i tablet.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di aumentare la portata dei dispositivi mobili dotati di porte Micro-USB di circa 50 cm
- Consente di collegare un tablet Micro-USB a un dock Android

## Caratteristiche

- Consente di ottenere spazio aggiuntivo per la connessione di dispositivi USB OTG ai dispositivi mobili
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	5
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

### Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - USB micro-B (5 pin)
Connettore B	1 - USB micro-B (5 pin)

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	30/24 AWG
Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]

Lunghezza prodotto 1.6 ft [0.5 m]

Peso prodotto 0.7 oz [20 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 4.8 in [12.2 cm]

Package Width 5.0 in [12.7 cm]

Package Height 0.5 in [1.3 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 0.8 oz [22.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Cavo di prolunga Micro-USB 2.0 da 50 cm - M/F

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.