

USBマイクロB ケーブル 30cm Type-A(オス) - 右向きL型Micro-B(オス)

製品ID: UUSBHAUB1RA



USB 2.0 対応USB A - Micro Bケーブル(30cm)。 Micro USBコネクタを使用するUSB 2.0対応モバイルデバイス(スマートフォン、デジタルカメラ、PDA、タブレット型PC機器、GPSシステム等)をコンピューターのUSBポートに接続し、データの同期化やファイル送受信など日常的なタスクを行います。

右向きL型コネクタがついていおり、モバイルデバイスを充電中でも、横向き/縦向き両方のモードで使いやすい設計になっています。

オプションとして、StarTech.com製 30cm USB-A - 左向きL型Micro Bケーブル(UUSBHAUB1LA)もご利用いただけます。本ケーブルとは反対方向からMicro-Bデバイスに接続することができ、同様に便利な製品です。

## 認証、レポート、互換性







## 用涂

・データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン

## 製品の特長

- ・1 x USB Aオスコネクタ
- ・1 x 右向きL型 USB Micro-Bオスコネクタ
- ·最大480 Mbpsの高速データ転送対応
- ・アルミニウムマイラー箔と編組シールド
- ・モールドコネクタ(張力緩和タイプ)



 ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
 性能		
	タイプおよび定格	USB 2.0(480 Mbps)
コネクタ		
	コネクタA	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	コネクタB	1 - Micro USB Type-B [5ピン]
環境条件	#1 // VD	
	動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	保存温度	-10° C to 30° C (14° F to 86° F)
	湿度	25° Cで0%から95%(結露しないこと)
 物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート - L型右向き
	ワイヤゲージ	24/30 AWG
	ケーブル長	0.3 m [1.0 ft]
	製品縦	30.5 cm [12.0 in]
	製品横	1.6 cm [0.6 in]
	製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
	製品重量	14.0 g [0.5 oz]
 パッケージ情報		
луу унты	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	13.7 cm [5.4 in]
	パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
	パッケージ高さ	1.3 cm [0.5 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	18.0 g [0.6 oz]
箱に含まれているもの		

1 - 30cm マイクロUSB ケーブル - A - L型右向きマイクロB

パッケージ内容



\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。