

USBマイクロB ケーブル 2m Type-A(オス) – Micro-B(オス)

製品ID: UUSBHAUB2M



USB 2.0 対応USB A – Micro USBケーブル(2m)。USB Aコネクタ(オス)とMicro Bコネクタ(オス)を各1本備えており、Micro USBコネクタを使用するUSB 2.0対応モバイルデバイス(Android携帯電話、デジタルカメラ、タブレット型PC機器、GPSシステム等)をコンピューターのUSBポートに接続し、データの同期化やファイル送受信など日常的なタスクを行います。

認証、レポート、互換性



用途

- ・モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備／交換用のケーブルとして最適

製品の特長

- ・最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
- ・編組シールド付きアルミマイラー箔
- ・Type-AとMicro-Bを接続する高品質コネクタ
- ・耐久性のあるPVC構造

ハードウェア

保証に関する方針

Lifetime

コネクタメッキ

ニッケル

ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
<hr/>	
コネクタ	
コネクタA	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 - Micro USB Type-B [5ピン]
<hr/>	
環境条件	
動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
保存温度	-10° C to 30° C (14° F to 86° F)
湿度	30%-75% RH
<hr/>	
物理的特徴	
色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	2 m [6.6 ft]
製品縦	2.0 m [6.6 ft]
製品横	15.0 cm [5.9 in]
製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
製品重量	47.0 g [1.7 oz]
<hr/>	
パッケージ情報	
パッケージ数量	1
パッケージ縦	15.4 cm [6.1 in]
パッケージ横	12.7 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	1.6 cm [0.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	50.0 g [1.8 oz]
<hr/>	
箱に含まれているもの	
パッケージ内容	1 - 2m Micro USBケーブルA - Micro B
<hr/>	

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。