

Micro USBケーブル 91cm Type-A(オス) – Micro-B/L型右向き(オス)

製品ID: UUSBHAUB3RA



USB 2.0 対応USB A – Micro B ケーブル(91cm)。Micro USBコネクタを使用するUSB 2.0対応モバイルデバイス(スマートフォン、デジタルカメラ、PDA、タブレット型PC機器、GPSシステム等)をコンピューターのUSBポートに接続し、データの同期化やファイル送受信など日常的なタスクを行います。

右向きL型コネクタがついており、モバイルデバイスを充電中でも、横向き／縦向き両方のモードで使いやすい設計になっています。

オプションとして、StarTech.com製 91cm USB-A – 左向きL型Micro Bケーブル (UUSBHAUB3LA)もご利用いただけます。本ケーブルとは反対方向からMicro-Bデバイスに接続することができ、同様に便利な製品です。

認証、レポート、互換性



用途

・データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン

製品の特長

- ・ 1 x USB A オスコネクタ
- ・ 1 x 右向きL型 USB Micro-Bオスコネクタ
- ・ 最大480 Mbpsの高速データ転送対応
- ・ 2重シールド(編組+アルミ箔)
- ・ モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

性能

タイプおよび定格	USB 2.0 (480 Mbps)
----------	--------------------

コネクタ

コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 – Micro USB Type-B [5ピン]

環境条件

動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
保存温度	-10° C to 30° C (14° F to 86° F)
湿度	30%-75% RH

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	24 AWG
ケーブル長	0.9 m [3.0 ft]
製品縦	91.4 cm [36.0 in]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	26.0 g [0.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	12.5 cm [4.9 in]
パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	1.4 cm [0.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	30.0 g [1.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 91cm Micro USBケーブルA – 右向きL型Micro B
---------	--

Warranty Information

Warranty

整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。