

## USBマイクロB 変換ケーブル 15cm Type-A(オス) – Micro-B(オス)

製品ID: UUSBHAUB6IN



USB 2.0 対応USB A – Micro Bケーブル(15cm)。Micro USBコネクタを使用するUSB 2.0対応モバイルデバイス(スマートフォン、デジタルカメラ、PDA、タブレット型PC機器、GPSシステム等)をコンピューターのUSBポートに接続し、データの同期化やファイル送受信など日常的なタスクを行います。

### 認証、レポート、互換性



### 用途

・モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備／交換用のケーブルとして最適

### 製品の特長

- ・ 1 x USB Aオスコネクタ
- ・ 1 x USB Micro-Bオスコネクタ
- ・ ケーブル長15cm
- ・ 2重シールド(編組+アルミ箔)
- ・ 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応

---

ハードウェア

保証に関する方針

Lifetime

	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
性能	タイプおよび定格	USB 2.0 (480 Mbps)
コネクタ	コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	コネクタB	1 – Micro USB Type-B [5ピン]
環境条件	動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	保存温度	-10° C to 30° C (14° F to 86° F)
	湿度	30%–75% RH
物理的特徴	色	ブラック
	ワイヤゲージ	24/30 AWG
	ケーブル長	152 mm [6.0 in]
	製品縦	15.2 cm [6.0 in]
	製品横	1.5 cm [0.6 in]
	製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
	製品重量	10.0 g [0.4 oz]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	10.2 cm [4.0 in]
	パッケージ横	12.9 cm [5.1 in]
	パッケージ高さ	2.1 cm [0.8 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	16.0 g [0.6 oz]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 – 15cm Micro USBケーブルA – Micro B
Warranty Information	Warranty	整備品ライフタイム保証

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。