USBマイクロB ケーブル 1.8m Type-A(オス) - L型左向きMicro-B(オス)

製品ID: UUSBHAUB6LA

USB 2.0 対応USB A - Micro Bケーブル(1.8m)。Micro USBコネクタを使用するUSB 2.0対応モバイルデバイス(スマートフォン、デジタルカメラ、タブレット型PC機器、GPSシステム等)をコンピューターのUSBポートに接続し、データの同期化やファイル送受信など日常的なタスクを行います。

左向きL型コネクタがついていおり、モバイルデバイスを充電中でも、横向き/縦向き両方のモードで使いやすい設計になっています。

オプションとして、StarTech.com製 1.8m USB-A - 右向きL型Micro Bケーブル(UUSBHAUB6RA)もご利用いただけます。本ケーブルとは反対方向からMicro-Bデバイスに接続することができ、同様に便利な製品です。

認証、レポート、互換性

用途

・データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン

製品の特長

・1 x USB Aオスコネクタ

・1 x 左向きL型USB Micro-Bオスコネクタ

・最大480 Mbpsの高速データ転送対応

・モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
性能		
	タイプおよび定格	USB 2.0（480 Mbps）
コネクタ		
	コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	コネクタB	1 – Micro USB Type-B [5ピン]
環境条件		
	動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	保存温度	-10° C to 30° C (14° F to 86° F)
	湿度	30%-75% RH
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート – L型左向き
	ワイヤゲージ	24／30 AWG
	ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
	製品縦	1.8 m [6.0 ft]
	製品横	0.0 cm [0.0 in]
	製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
	製品重量	42.0 g [1.5 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	13.3 cm [5.2 in]
	パッケージ横	13.0 cm [5.1 in]
	パッケージ高さ	2.1 cm [0.8 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	48.0 g [1.7 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 – 1.8m Micro USBケーブル A – 左向きL型 Micro B

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。