

12 cm Micro USB till USB OTG-värdadapter (på-språng) M/F

Produkt ID: UUSBOTG



UUSBOTG Micro USB på-språng-adapterkabeln (OTG) har en Micro USB-hankontakt (typ B) och en USB-honkontakt (typ A) och är ett enkelt sätt för att konvertera en Micro USB OTG-kompatibel tabletdator eller smarttelefon till en USB OTG-värd så att du kan ansluta en USB-enhet som till exempel ett USB-minne, -mus eller -tangentbord, etc.

Denna USB till Micro USB-på-språng-kabel (OTG) är framtagen och konstruerad för maximal hållbarhet för att säkerställa pålitliga, hållbara anslutningar och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Observera: Denna adapter fungerar endast med enheter som stöder USB OTG. Konsultera din dokumentation och/eller kontakta din serviceleverantör för att säkerställa att din enhet stöder USB OTG-funktionalitet.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Lägg till en standard USB-port till en Micro USB OTG-kompatibel surfplatta eller smarttelefon
- Anslut ett USB-tangentbord eller en USB-mus till en surfplatta
- Anslut ett USB-minne till en surfplatta, mobiltelefon eller läsplatta och få borttagbar datalagring

### Funktioner

- Stöd för USB OTG-kompatibla enheter (på-språng)
- 1x Micro USB B-hankontakt
- 1x USB "A" honkontaktport
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Hållbar PVC-konstruktion

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

---

#### Kontakt(er)

Connector A	USB Micro-B (5-stifts)
Connector B	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

---

#### Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	5.0 in [12.7 cm]
Produktlängd	5.0 in [12.8 cm]
Produktbredd	0.6 in [15.0 mm]
Produkt höjd	0.3 in [8.0 mm]
Produktvikt	0.2 oz [7.0 g]

---

#### Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]



Package Height 0.4 in [10.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.3 oz [9.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 12 cm Micro USB OTG-adapter M/F

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

